

**TS35X15 ST KTB4848 HOR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similaire à l'illustration**

Figure similaire

Intégrer, étendre et personnaliser : le développement idéal pour chaque application

La structure cohérente des accessoires pour la nouvelle gamme de boîtiers Klippon® TB signifie que vous pouvez facilement adapter le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

**Rails**

Les rails de montage sont disponibles en deux tailles pour le montage des composants des rails DIN (par exemple, électronique, terminaux) dans les boîtiers.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 15, Largeur: 419 mm, sans perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Référence  | <a href="#">8000073119</a>                                                                                                     |
| Type       | TS35X15 ST KTB4848 HOR                                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4064675340751                                                                                                                  |
| Qté.       | 20 Pièce                                                                                                                       |

## TS35X15 ST KTB4848 HOR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |          |                     |             |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 15 mm    | Profondeur (pouces) | 0.5906 inch |
| Hauteur    | 35 mm    | Hauteur (pouces)    | 1.378 inch  |
| Largeur    | 419 mm   | Largeur (pouces)    | 16.496 inch |
| Poids net  | 287.48 g |                     |             |

## Températures

|                               |
|-------------------------------|
| Température de fonctionnement |
|-------------------------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                        |              |                        |                                            |
|------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Résistance du matériau | 1.5 mm       | Instruction de montage | Montage direct                             |
| Normes                 | DIN EN 60715 | Surface                | à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Matériau de base       | Acier        | Fixation de montage    | vissé                                      |

## Caractéristiques générales accessoires

|                        |        |         |                                            |
|------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|
| Résistance du matériau | 1.5 mm | Surface | à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Matériau de base       | Acier  |         |                                            |