

## WINDOW SET 160X120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Informations générales de commande

|            |                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Klippon TB (Terminal Box), Fenêtre, Hauteur: 160 mm, Largeur: 120 mm, Profondeur: 4 mm, Matériau de base: Polycarbonate |
| Référence  | <a href="#">8000081760</a>                                                                                              |
| Type       | WINDOW SET 160X120                                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4064675855859                                                                                                           |
| Qté.       | 50 Pièce                                                                                                                |

## WINDOW SET 160X120

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 4 mm   | Profondeur (pouces) | 0.1575 inch |
| Hauteur    | 160 mm | Hauteur (pouces)    | 6.2992 inch |
| Largeur    | 120 mm | Largeur (pouces)    | 4.7244 inch |
| Poids net  | 2.8 g  |                     |             |

## Températures

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -35 °C...90 °C |
|-------------------------------|----------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme                                |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002498    | ETIM 9.0    | EC002498    |
| ETIM 10.0   | EC002498    | ECLASS 14.0 | 27-37-13-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-92 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                      |                 |                                      |               |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|
| Résistance du matériau               | 4 mm            | Température de fonctionnement , max. | 90 °C         |
| Température de fonctionnement , min. | -35 °C          | Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V-0           |
| Normes                               | EN 45545-2:2020 | Tenue aux chocs                      | IK08          |
| Degré de protection                  | IP66            | Matériau de base                     | Polycarbonate |

## Caractéristiques générales accessoires

|                        |      |                  |               |
|------------------------|------|------------------|---------------|
| Résistance du matériau | 4 mm | Matériau de base | Polycarbonate |
|------------------------|------|------------------|---------------|