

KEBIHS202015S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les nouvelles séries de boîtiers Klippon® EBi ont été spécialement conçues pour l'utilisation dans des environnements industriels. Elles répondent de manière fiable à toutes les exigences d'utilisation dans des environnements difficiles et se caractérisent par des caractéristiques de puissance attrayantes. Les boîtiers en acier inox rentables permettent un calcul très économique et conviennent également aux projets à budget limité. En plus de Klippon® EBi pour les applications industrielles, il y a Klippon® EBx pour les zones dangereuses. Des boîtiers avec homologations cULus sont disponibles sur demande.

Informations générales de commande

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version | Klippon EBi HS (Essential Box industriel - Vis articulées), Systèmes de boîtiers, Hauteur: 200 mm, Largeur: 200 mm, Profondeur: 150 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, Matériau de base: Acier inox 1.4301 (304), non traité, argent |
| Référence | 8000090348 |
| Type | KEBIHS202015S2N1 AL |
| GTIN (EAN) | 4064675855620 |
| Qté. | 1 Pièce |

KEBIHS202015S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|-----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 150 mm | Profondeur (pouces) | 5.9055 inch |
| Hauteur | 200 mm | Hauteur (pouces) | 7.874 inch |
| Largeur | 200 mm | Largeur (pouces) | 7.874 inch |
| Poids net | 3196.29 g | | |

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epaisseur du matériau du couvercle | 1.5 mm | Epaisseur du matériau de la bride | 3 mm |
| Epaisseur du matériau du coffret | 1.5 mm | Silicone | Non |
| Température de fonctionnement , max. | 85 °C | Température de fonctionnement , min. | -40 °C |
| Fixation du couvercle | Vis hexagonale M5 avec une fente et 10 mm de cote sur plat + charnière | Surface | non traité |
| Tenue aux chocs | 10 J version standard | Degré de protection | IP66 |
| Matériau de base | Acier inox 1.4301 (304) | Matériau du joint | Chloroprène |
| Fixation du coffret | Installation à travers la paroi arrière du coffret | Remarque : degré de protection | La protection IP n'est accordée qu'après montage sur paroi en utilisant les rondelles d'étanchéité jointes. |
| Plaques presse-étoupes | inférieur | Plaque de presse-étoupes | Oui |

Equipement horizontal

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|-----|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x4 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x3 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x10 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x2 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x8 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x6 |

Equipement vertical

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x13 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x10 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x26 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x7 |

KEBIHS202015S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---------------|------|---------------|------|
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x21 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x16 |
|---------------|------|---------------|------|

Numéros de certificat du boîtier

| | |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD) | DE PS2650 220428 001ISS01 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|

Presse-étoupes droite

| | | | |
|-----|---|-----|----|
| M25 | 6 | M16 | 15 |
| M40 | 2 | M32 | 6 |
| M20 | 8 | M12 | 28 |

Presse-étoupes gauche

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 28 | M16 | 15 |
| M32 | 6 | M25 | 6 |
| M20 | 8 | M40 | 2 |

Presse-étoupes haut / bas


| | | | |
|-----|---|-----|----|
| M20 | 8 | M12 | 18 |
| M40 | 2 | M32 | 2 |
| M25 | 3 | M16 | 10 |

KEBIHS202015S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com



KEBIHS202015S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Plaque de montage



Plaques de montage, avec et sans schémas de perçage, pour la fixation longitudinale et transversale de rails de montage DIN ou de composants directement sur la plaque de montage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type | KEB MOPL 2020 MSZN | Version |
| Référence | 8000074117 | Klippon EB (Essential Box), Plaque de montage, Hauteur: 140 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675425151 | Largeur: 140 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau de base: Tôle |
| Qté. | 1 ST | d'acier, zingué, argent |
| Type | KEB MOPL 2020 S2N H | Version |
| Référence | 8000074314 | Klippon EB (Essential Box), Plaque de montage, Hauteur: 140 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675425250 | Largeur: 140 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau de base: Acier inox |
| Qté. | 1 ST | 1.4301 (304), non traité, argent |

Pieds de montage



Grâce aux pieds de montage supplémentaires disponibles, les boîtiers peuvent également être montés depuis l'extérieur des boîtiers.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type | KEB MOFT SMALL S4 SET | Version |
| Référence | 2660200318 | Klippon EB (Essential Box), Pied de montage, Hauteur: 38 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675275695 | Largeur: 55 mm, Profondeur: 10.5 mm, Matériau de base: Acier, non |
| Qté. | 1 ST | traité, argent |

Entretoise



Des entretoises en acier inoxydable en trois longueurs pour augmenter la distance entre les rails de montage ou les rails DIN et la paroi arrière du boîtier.

KEBIHS202015S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type | SP M6 15 MSZN | Version |
| Référence | 3896100000 | Klippon EB (Essential Box), Séparateur, Hauteur: 11.2 mm, Largeur: |
| GTIN (EAN) | 4008190857851 | 10 mm, Profondeur: 15 mm, Matériau de base: Acier, argent |
| Qté. | 2 ST | |
| Type | SP M6 20 MSZN | Version |
| Référence | 3896200000 | Klippon EB (Essential Box), Séparateur, Hauteur: 11.2 mm, Largeur: |
| GTIN (EAN) | 4008190850234 | 10 mm, Profondeur: 20 mm, Matériau de base: Acier, argent |
| Qté. | 2 ST | |
| Type | SP M6 30 MSZN | Version |
| Référence | 3896300000 | Klippon EB (Essential Box), Séparateur, Hauteur: 11.2 mm, Largeur: |
| GTIN (EAN) | 4008190850241 | 10 mm, Profondeur: 30 mm, Matériau de base: Acier, argent |
| Qté. | 2 ST | |

Support de plaquette de marquage du type



Il y a une variété de supports de plaquette de marquage conçus disponibles pour les affichages proéminents au besoin et pour les plaques nominatives supplémentaires au besoin.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type | TPSDHA KEB 100X25 S4B R | Version |
| Référence | 8000075818 | Klippon EB (Essential Box), Systèmes de boîtiers, Riveté, Hauteur: |
| GTIN (EAN) | 4064675425632 | 25 mm, Largeur: 141 mm, Profondeur: 16.5 mm, Matériau de base: |
| Qté. | 1 ST | Acier inoxydable 1.4404 (316L), brossé, argent |
| Type | TPSDHA KEB 130X50 S4B R | Version |
| Référence | 8000075816 | Klippon EB (Essential Box), Systèmes de boîtiers, Riveté, Hauteur: |
| GTIN (EAN) | 4064675425366 | 50 mm, Largeur: 171 mm, Profondeur: 16.5 mm, Matériau de base: |
| Qté. | 1 ST | Acier inoxydable 1.4404 (316L), brossé, argent |

Plaque de montage



Plaques de montage, avec et sans schémas de perçage, pour la fixation longitudinale et transversale de rails de montage DIN ou de composants directement sur la plaque de montage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Type | GFSC M5X10 TX20 SET | Version |
| Référence | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Vis de fixation, Hauteur: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | Largeur: 8.5 mm, Profondeur: 8.5 mm, Matériau de base: Acier, |
| Qté. | 1 ST | zingué, à revêtement de zinc galvanique et passivé, argent |

KEBIHS202015S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Matériel de montage



Intégration, extension et individualisation - les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation

Les accessoires système complètement structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement les boîtiers aux exigences spécifiques de chaque application.

Kits de matériels de fixation

Des kits de matériels de fixation sont disponibles pour l'installation facile et rapide de supports de plaque signalétique, de supports documents et de capots anti-pluie.

Le kit de fixation de plaquettes - SD est nécessaire pour installer un ID plastique (Trafolyte) ou une plaque signalétique. À l'aide de ce kit, vous pouvez monter l'ID ou la plaque signalétique directement sur le couvercle du boîtier. Le kit de fixation de plaquettes a spécialement été développé pour cet usage. Seul ce kit de fixation est en mesure de garantir qu'il ne se produira aucune fuite sur le boîtier et que la plaque ne s'endommagera pas.

Le kit de fixation universel - TPSD a été développé pour garantir un montage sûr et rapide des supports de plaque signalétique, des capots anti-pluie et des supports documents, par exemple. L'utilisation de ce kit de fixation permet de minimiser, voire d'éliminer, le risque de fuites.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Type | LKSC M6X8 A2 TX30 | Version |
| Référence | 2704960000 | Klippon TB (Terminal Box), Jeu de fixation, Hauteur: 11.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118753196 | Largeur: 13.6 mm, Profondeur: 13.6 mm, Matériau de base: Acier |
| Qté. | 500 ST | inoxydable, non traité, argent |

Tournevis pour tête fendue



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type | SDIS SLIM 1.2X6.5X150 | Version |
| Référence | 2749640000 | Outils de montage, Largeur de la lame (B): 6.5 mm, longueur de la |
| GTIN (EAN) | 4050118896381 | lame: 150 mm, Epaisseur de la lame (A): 1.2 mm |
| Qté. | 1 ST | |