

KEBIQL303015S2N0 AL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les nouvelles séries de boîtiers Klippon® EBi ont été spécialement conçues pour l'utilisation dans des environnements industriels. Elles répondent de manière fiable à toutes les exigences d'utilisation dans des environnements difficiles et se caractérisent par des caractéristiques de puissance attrayantes. Les boîtiers en acier inox rentables permettent un calcul très économique et conviennent également aux projets à budget limité. En plus de Klippon® EBi pour les applications industrielles, il y a Klippon® EBx pour les zones dangereuses. Des boîtiers avec homologations cULus sont disponibles sur demande.

Informations générales de commande

Version	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Systèmes de boîtiers, Hauteur: 300 mm, Largeur: 300 mm, Profondeur: 150 mm, Matériau de base: Acier inox 1.4301 (304), non traité, argent
Référence	8000090357
Type	KEBIQL303015S2N0 AL
GTIN (EAN)	4064675855705
Qté.	1 Pièce

KEBIQL303015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	150 mm	Profondeur (pouces)	5.9055 inch
Hauteur	300 mm	Hauteur (pouces)	11.811 inch
Largeur	300 mm	Largeur (pouces)	11.811 inch
Poids net	4865.14 g		

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Caractéristiques générales

Epaisseur du matériau du couvercle	1.5 mm	Epaisseur du matériau du coffret	1.5 mm
Résistance du matériau	1.5 mm	Silicone	Non
Température de fonctionnement , max.	85 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Fixation du couvercle	Attache quart de tour avec panneton double	Surface	non traité
Tenue aux chocs	10 J version standard	Degré de protection	IP66
Matériau de base	Acier inox 1.4301 (304)	Matériau du joint	Chloroprène
Fixation du coffret	Installation à travers la paroi arrière du coffret	Remarque : degré de protection	La protection IP n'est accordée qu'après montage sur paroi en utilisant les rondelles d'étanchéité jointes.
Plaque de presse-étoupes	Non	Couvercle	Oui

Equipement horizontal

Number of DIN rails and terminals (10 mm², horizontal)	1x20	Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal)	1x16
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)	2x40	Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal)	1x12
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)	2x33	Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)	2x25

KEBIQL303015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Equipement vertical

Number of DIN rails and terminals (10 mm ² , vertical)	1x20	Number of DIN rails and terminals (16 mm ² , vertical)	1x15
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm ² , vertical)	2x40	Number of DIN rails and terminals (35 mm ² , vertical)	1x12
Number of DIN rails and terminals (4 mm ² , vertical)	2x33	Number of DIN rails and terminals (6 mm ² , vertical)	2x25

Numéros de certificat du boîtier

Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)	DE PS2650 220428 001ISS01
---	------------------------------

Presse-étoupes droite

M25	12	M16	27
M40	4	M32	10
M20	14	M12	48

Presse-étoupes gauche

M12	48	M16	27
M32	10	M25	12
M20	14	M40	4

Presse-étoupes haut / bas

M20	14	M12	33
M40	3	M32	4
M25	6	M16	18

KEBIQL303015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

