

KEBIQL504020S2N1 AL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les nouvelles séries de boîtiers Klippon® EBi ont été spécialement conçues pour l'utilisation dans des environnements industriels. Elles répondent de manière fiable à toutes les exigences d'utilisation dans des environnements difficiles et se caractérisent par des caractéristiques de puissance attrayantes. Les boîtiers en acier inox rentables permettent un calcul très économique et conviennent également aux projets à budget limité. En plus de Klippon® EBi pour les applications industrielles, il y a Klippon® EBx pour les zones dangereuses. Des boîtiers avec homologations cULus sont disponibles sur demande.

Informations générales de commande

Version	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Systèmes de boîtiers, droit, Hauteur: 500 mm, Largeur: 400 mm, Profondeur: 200 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, Matériau de base: Acier inox 1.4301 (304), non traité, argent
Référence	8000090367
Type	KEBIQL504020S2N1 AL
GTIN (EAN)	4064675855804
Qté.	1 Pièce

KEBIQL504020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	200 mm	Profondeur (pouces)	7.874 inch
Hauteur	500 mm	Hauteur (pouces)	19.685 inch
Largeur	400 mm	Largeur (pouces)	15.748 inch
Poids net	11070.5 g		

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Caractéristiques générales

Epaisseur du matériau du couvercle	1.5 mm	Epaisseur du matériau de la bride	3 mm
Epaisseur du matériau du coffret	1.5 mm	Résistance du matériau	1.5 mm
Silicone	Non	Température de fonctionnement , max.	85 °C
Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Fixation du couvercle	Attache quart de tour avec panneton double
Surface	non traité	Tenue aux chocs	10 J version standard
Degré de protection	IP66	Matériau de base	Acier inox 1.4301 (304)
Matériau du joint	Chloroprène	Fixation du coffret	Installation à travers la paroi arrière du coffret
Remarque : degré de protection	La protection IP n'est accordée qu'après montage sur paroi en utilisant les rondelles d'étanchéité jointes.	Plaques presse-étoupes	inférieur
Plaque de presse-étoupes	Oui	Couvercle	Oui
Domaines d'utilisation :	Technique du bâtiment		

Equipement horizontal

Number of DIN rails and terminals (10 mm², horizontal)	3x30	Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal)	3x24
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)	4x59	Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal)	2x18
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)	4x49	Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)	3x37

KEBIQL504020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Equipement vertical

Number of DIN rails and terminals (10 2x40
mm², vertical)

Number of DIN rails and terminals (2.5 3x80
mm², vertical)

Number of DIN rails and terminals (4 3x66
mm², vertical)

Number of DIN rails and terminals (16 2x33
mm², vertical)

Number of DIN rails and terminals (35 1x24
mm², vertical)

Number of DIN rails and terminals (6 2x51
mm², vertical)

Numéros de certificat du boîtier

Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD) DE PS2650 220428
001ISS01

Presse-étoupes droite

M25 33

M16 80

M50 5

M20 52

M63 4

M40 14

M32 27

M12 126

Presse-étoupes gauche

M63 4

M50 5

M32 27

M20 52

M12 126

M16 80

M25 33

M40 14

Presse-étoupes haut / bas

M20 30

M63 3

M32 12

M50 4

M12 80

M40 10

M25 24

M16 48

KEBIQL504020S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

