


**CB 250/4,8 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.

- Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
- Conforme CEI 62275: 2006
- Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

**Informations générales de commande**

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| Version    | Colliers de serrage, 4,8 x 250 mm, Polyamide 66, 220 N |
| Référence  | <a href="#">7940006055</a>                             |
| Type       | CB 250/4,8 BK                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248520206                                          |
| Qté.       | 5000 Pièce                                             |

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E317499

## Dimensions et poids

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 1.4 mm | Profondeur (pouces) | 0.0551 inch |
| Hauteur    | 250 mm | Hauteur (pouces)    | 9.8425 inch |
| Largeur    | 4.8 mm | Largeur (pouces)    | 0.189 inch  |
| Poids net  | 1.6 g  |                     |             |

## Températures

plage de température d'utilisation -40...85 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ETIM 10.0   | EC000046    | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |             |             |

## Matériel d'installation

|                                          |        |                                          |              |
|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------|
| Résistant aux UV                         | Non    | Réouvrable                               | Non          |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-2    | Plage de température d'utilisation, max. | 85 °C        |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C | Halogène                                 | Non          |
| Diamètre de câble, max.                  | 68 mm  | Matériau de base                         | Polyamide 66 |
| Tenue à la traction                      | 220 N  | Diamètre de faisceau, max                | 68 mm        |
| Tenue à la traction (force de la livre)  | 49 lbf | Diamètre faisceau, min                   | 3 mm         |

## Note importante

Informations sur le produit

Nombre de sachets d'emballage en boîte (pièces) : 50  
 Nombre d'articles en sachet d'emballage (pièces) : 100  
 Une unité de livraison correspond à une quantité de boîtes, et seuls des multiples de l'unité de livraison peuvent être commandés.

Dessins

