

KTB QL 353515 S4E3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Similaire à l'illustration**

La gamme de boîtiers Klippon® TB présente d'excellentes caractéristiques de performance, même dans un environnement difficile. Elle est de plus conforme aux exigences les plus strictes des atmosphères potentiellement explosives que l'on trouve spécialement dans les industries des processus ou de production d'énergie. La gamme de boîtiers Klippon® TB QL apporte de nouvelles améliorations à une série de produits qui rencontre déjà un grand succès et qui est déjà leader sur le marché.

La série de boîtiers Klippon® TB QL vous apporte les avantages suivants :

- Disponibles en 12 tailles et 3 profondeurs standards
- Avec jusqu'à 4 plaques de presse-étoupes
- Protection du joint contre la compression
- Fermeture rapide du couvercle, par fente standard
- Tenue à la température améliorée
- Classe de protection IP66
- Écrou de mise à la terre soudé dans le couvercle et sur la partie inférieure du boîtier
- Pieds de montage soudés
- Agréments internationaux

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Boîtier vide, Hauteur: 350 mm, Largeur: 350 mm, Profondeur: 150 mm, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropolis, argent |
| Référence | 8000109889 |
| Type | KTB QL 353515 S4E3 |
| GTIN (EAN) | 4099986759848 |
| Qté. | 1 Pièce |

KTB QL 353515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|------------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 150 mm | Profondeur (pouces) | 5.9055 inch |
| Hauteur | 350 mm | Hauteur (pouces) | 13.7795 inch |
| Largeur | 350 mm | Largeur (pouces) | 13.7795 inch |
| Poids net | 13916.42 g | | |

Températures

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|---|
| Température de fonctionnement | -60 °C...135 °C | Remarque : température ambiante (fonctionnement) | Pour l'emploi dans des plages de températures dépassant 105 °C, la protection est limitée à IP66. |
|-------------------------------|-----------------|--|---|

Conformité environnementale du produit

| | |
|--|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 64dfc213-93f0-4c79-8ffa-c97fa9dcb873 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ETIM 10.0 | EC002503 | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 | | |

Boîtier de mise à la terre

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Mise à la terre, boîtier, capot | Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle. | Mise à la terre, boîtier, extérieur | Écrou de mise à la terre M10 continu dans la base du boîtier |
| Mise à la terre, boîtier, intérieur | Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle. | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Epaisseur du matériau du couvercle | 1.5 mm | Epaisseur du matériau de la bride | 3 mm |
| Epaisseur du matériau du coffret | 1.5 mm | Résistance du matériau | 1.5 mm |
| Silicone | Oui | Température de fonctionnement , max. | 135 °C |
| Température de fonctionnement , min. | -60 °C | Fixation du couvercle | 4 charnières et vis à tête fendue six pans M6 SW10 |
| Normes | DIN EN 62208 - Boîtier vide standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN | Surface | électropoli |

KTB QL 353515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

| | | |
|--|--|---|
| | 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | |
| Tenue aux chocs | 10 J version standard, 7 joules selon CEI 60079-0 | Degré de protection IP66, IP67 |
| Matériau de base | Acier inoxydable 1.4404 (316L) | Matériau du joint Silicone |
| Fixation de montage | 4, 6 ou 9 boulons d'entretoisement filetage interne | Fixation du coffret 4 pieds de montage soudés avec dimensions d'orifices de 11 mm (2 pieds de montage à tête fendue et 2 pieds de montage cruciformes) |
| Matériau du joint de couvercle | Silicone | Remarque : degré de protection En cas d'utilisation dans une plage de températures supérieures à 105 °C, la protection IP est limitée à IP 66. |
| Montage de la plaque de presse-étoupes Vis 6 pans M6 10 SW | | Matériau du joint de la plaque de presse-Silicone étoupes |
| Classe de protection (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 | Angle d'ouverture du couvercle 130.00 ° |
| Plaque de presse-étoupes | Non | Couvercle Oui |
| Position tige PE | Boîtier côté C | Domaines d'utilisation : Zones explosibles, Industrie des processus, Industrie pétrochimique et gazière, Industrie chimique, Offshore, Onshore |

Equipement horizontal

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x25 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x20 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x49 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x15 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x41 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x31 |
| Support fusible disponible | Non | | |

Equipement vertical

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x25 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x20 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x49 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x15 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x41 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x31 |

Numéros de certificat du boîtier

| | | | |
|--|--------------------------------|--|------------------------------|
| Certificat n° UL Haz.Loc. | E223792 | Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS03 |
| Certificat n° UL Ord.Loc. | E243298 | Certificat n° UL 508A | E223801 |
| Numéro d'attestation de conformité (AoC) | DE PS261X 160309 001ISS06 | Numéro de certificat du boîtier de terminaisons UL | E223792 |
| Numéro de certificat du boîtier vide (INMETRO) | LMP 21.0016U | Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (ATEX) | IBExU14ATEX1050 |
| Numéro de certificat du boîtier vide (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U | Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (INMETRO) | LMP 21.0017 |
| Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (IECEx) | IECEXB14.0013 | Numéro de certificat du boîtier vide | IECEx IBE 14.0004U |
| Conditions d'homologation | ATEX, IECEx, INMETRO, cULus | (IECEx) | |

Presse-étoupes droite

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M25 | 12 | M63 | 3 |
| M75 | 0 | M16 | 30 |

KTB QL 353515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

| | |
|-----|----|
| M40 | 4 |
| M32 | 5 |
| M12 | 52 |

| | |
|-----|----|
| M50 | 3 |
| M20 | 16 |

Presse-étoupes gauche

| | |
|-----|----|
| M63 | 3 |
| M12 | 52 |
| M16 | 30 |
| M25 | 12 |
| M40 | 4 |

| | |
|-----|----|
| M75 | 0 |
| M50 | 3 |
| M32 | 5 |
| M20 | 16 |

Presse-étoupes haut / bas

| | |
|-----|----|
| M20 | 20 |
| M63 | 3 |
| M32 | 6 |
| M50 | 4 |
| M16 | 36 |

| | |
|-----|----|
| M12 | 60 |
| M40 | 5 |
| M25 | 16 |
| M75 | 0 |

KTB QL 353515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**350 x 350mm**

Intégration, extension et individualisation :
 Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation
 Les accessoires système structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.
Plaques de montage
 Plaques de montage avec et sans perçages, pour la fixation longitudinale et transversale de rails profilés ou de composants directement sur la plaque de montage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | KTB MOPL 3535 MSZN | Version |
| Référence | 8000110194 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque de montage, Hauteur: 295 mm, |
| GTIN (EAN) | 4099986779327 | Largeur: 289 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau de base: Tôle |
| Qté. | 1 ST | d'acier, zingué, argent |
| Type | KTB MOPL 3535 MSZN H | Version |
| Référence | 8000115914 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque de montage, Hauteur: 295 mm, |
| GTIN (EAN) | 4099986783027 | Largeur: 289 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau de base: Tôle |
| Qté. | 1 ST | d'acier, zingué, argent |
| Type | KTB MOPL 3535 S2N H | Version |
| Référence | 8000115903 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque de montage, Hauteur: 259 mm, |
| GTIN (EAN) | 4099986782921 | Largeur: 289 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau de base: Acier inox |
| Qté. | 1 ST | 1.4301 (304), non traité, argent |

Support de plaquette de marquage du type

Intégration, extension et individualisation :
 Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation
 Les accessoires système structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.
Supports de plaques signalétiques
 Différents supports de plaques signalétiques sont disponibles pour une mise en place bien visible des plaques signalétiques nécessaires et additionnelles.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | Version |
| Référence | 1279320000 | Klippon TB (Terminal Box), Support plaque signalétique, Riveté, |
| GTIN (EAN) | 4050118070101 | Hauteur: 70 mm, Largeur: 70 mm, Profondeur: 20 mm, Matériau de base: Acier inox 1.4301, Acier inox 1.4301 (304), poli miroir, argent |
| Qté. | 1 ST | |

KTB QL 353515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Éléments de fermeture**

Intégration, extension et individualisation :
 Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation
 Les accessoires système structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application. Systèmes de fermeture :
 Divers systèmes de fermeture sont disponibles pour une fermeture sûre et adéquate des boîtiers. Un cadenas pour les boîtiers Klippon® TB MH et les systèmes de fermeture les plus divers pour les boîtiers Klippon® TB QL.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KTB QLH S4 SLS | Version |
| Référence | 1191610000 | Klippon TB (Terminal Box), Élément de fermeture, Matériau de base: |
| GTIN (EAN) | 4050118137965 | Acier inox 1.4404, non traité, argent |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | KTB QLL S2 DB3 | Version |
| Référence | 1191590000 | Klippon TB (Terminal Box), Élément de fermeture, Matériau de base: |
| GTIN (EAN) | 4050118134285 | Acier inox 1.4301, non traité, argent |
| Qté. | 50 ST | |
| Type | KTB QLL S2 SLS | Version |
| Référence | 1191600000 | Klippon TB (Terminal Box), Élément de fermeture, Matériau de base: |
| GTIN (EAN) | 4050118137989 | Acier inox 1.4301, non traité, argent |
| Qté. | 10 ST | |

Matériel de montage

Intégration, extension et individualisation - les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation
 Les accessoires système complètement structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement les boîtiers aux exigences spécifiques de chaque application.

Kits de matériaux de fixation
 Des kits de matériaux de fixation sont disponibles pour l'installation facile et rapide de supports de plaque signalétique, de supports documents et de capots anti-pluie.
 Le kit de fixation de plaquettes – SD est nécessaire pour installer un ID plastique (Trafolyte) ou une plaque signalétique. À l'aide de ce kit, vous pouvez monter l'ID ou la plaque signalétique directement sur le couvercle du boîtier. Le kit de fixation de plaquettes a spécialement été développé pour cet usage. Seul ce kit de fixation est en mesure de garantir qu'il ne se produira aucune fuite sur le boîtier et que la plaque ne s'endommagera pas.
 Le kit de fixation universel – TPSD a été développé pour garantir un montage sûr et rapide des supports de plaque signalétique, des capots anti-pluie et des supports documents, par exemple. L'utilisation de ce kit de fixation permet de minimiser, voire d'éliminer, le risque de fuites.

KTB QL 353515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Informations générales de commande**

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | SD FIXING SET | Version |
| Référence | 1285200000 | Klippon TB (Terminal Box), Kit de fixation de plaque signalétique, |
| GTIN (EAN) | 4050118075472 | Hauteur: 12 mm, Largeur: 12 mm, Profondeur: 16.4 mm, Matériau de base: Acier inoxydable, non traité, argent |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | TPSD FIXING SET KTB | Version |
| Référence | 1252190000 | Klippon TB (Terminal Box), Kit de fixation de plaque signalétique, |
| GTIN (EAN) | 4050118043969 | Matériau de base: Acier inoxydable, non traité, argent |
| Qté. | 20 ST | |

Boulon de mise à la terre

Intégration, extension et individualisation :
 Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation
 Les accessoires système structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.
Ecrou de mise à la terre
 Ecrou de mise à la terre pour remplacement en tant que composant complet, disponible en version laiton et acier inox.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | PEBZ M10 KTB BR SET | Version |
| Référence | 1192680000 | Klippon TB (Terminal Box), Boulon de terre, autres, Hauteur: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974641 | Largeur: 21 mm, Profondeur: 48.7 mm, Matériau de base: Laiton, non traité, argent |
| Qté. | 1 ST | |
| Type | PEBZ M10 KTB S4 SET | Version |
| Référence | 1192690000 | Klippon TB (Terminal Box), Boulon de terre, autres, Hauteur: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974658 | Largeur: 21 mm, Profondeur: 48.7 mm, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), non traité, argent |
| Qté. | 1 ST | |

TS 20

Intégrer, étendre et personnaliser : le développement idéal pour chaque application
 La structure cohérente des accessoires pour la nouvelle gamme de boîtiers Klippon® TB signifie que vous pouvez facilement adapter le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Rails
 Les rails de montage sont disponibles en deux tailles pour le montage des composants des rails DIN (par exemple, électronique, terminaux) dans les boîtiers.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | TS20/CX10 ST ZN 3535 HOR | Version |
| Référence | 8000117050 | Klippon TB (Terminal Box), Systèmes de boîtiers, avec perçage |
| GTIN (EAN) | 4099986829893 | longitudinal, Hauteur: 20 mm, Largeur: 310 mm, Profondeur: 10 mm, |
| Qté. | 20 ST | Matériau de base: Acier, zingué, argent |
| Type | TS20/CX10 ST ZN 3535 VER | Version |
| Référence | 8000117037 | Klippon TB (Terminal Box), Systèmes de boîtiers, droit, Hauteur: 20 |
| GTIN (EAN) | 4099986829794 | mm, Largeur: 310 mm, Profondeur: 10 mm, Matériau de base: Acier, zingué, argent |
| Qté. | 20 ST | |

KTB QL 353515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Profondeur 15 mm



Intégrer, étendre et personnaliser : le développement idéal pour chaque application

La structure cohérente des accessoires pour la nouvelle gamme de boîtiers Klippon® TB signifie que vous pouvez facilement adapter le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Rails

Les rails de montage sont disponibles en deux tailles pour le montage des composants des rails DIN (par exemple, électronique, terminaux) dans les boîtiers.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | TS35X15 ST KTB3535 HOR | Version |
| Référence | 8000116370 | Klippon TB (Terminal Box), Systèmes de boîtiers, sans perçage |
| GTIN (EAN) | 4099986820784 | longitudinal, Hauteur: 35 mm, Largeur: 289 mm, Profondeur: 15 mm, |
| Qté. | 20 ST | Matériau de base: Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, argent |
| Type | TS35X15 ST KTB3535 VER | Version |
| Référence | 8000116351 | Klippon TB (Terminal Box), Systèmes de boîtiers, sans perçage |
| GTIN (EAN) | 4099986820685 | longitudinal, Hauteur: 35 mm, Largeur: 295 mm, Profondeur: 15 mm, |
| Qté. | 20 ST | Matériau de base: Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, argent |

Profondeur 7,5 mm



Intégrer, étendre et personnaliser : le développement idéal pour chaque application

La structure cohérente des accessoires pour la nouvelle gamme de boîtiers Klippon® TB signifie que vous pouvez facilement adapter le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Rails

Les rails de montage sont disponibles en deux tailles pour le montage des composants des rails DIN (par exemple, électronique, terminaux) dans les boîtiers.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | TS35X7.5 ST KTB3535 HOR | Version |
| Référence | 8000116110 | Klippon TB (Terminal Box), Systèmes de boîtiers, sans perçage |
| GTIN (EAN) | 4099986820579 | longitudinal, Hauteur: 35 mm, Largeur: 289 mm, Profondeur: 7.5 mm, |
| Qté. | 20 ST | Matériau de base: Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, argent |
| Type | TS35X7.5 ST KTB3535 VER | Version |
| Référence | 8000116100 | Klippon TB (Terminal Box), Systèmes de boîtiers, sans perçage |
| GTIN (EAN) | 4099986820463 | longitudinal, Hauteur: 35 mm, Largeur: 295 mm, Profondeur: 7.5 mm, |
| Qté. | 20 ST | Matériau de base: Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé, argent |

KTB QL 353515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Plaque de montage



Plaques de montage, avec et sans schémas de perçage, pour la fixation longitudinale et transversale de rails de montage DIN ou de composants directement sur la plaque de montage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | GFSC M5X10 TX20 SET | Version |
| Référence | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Vis de fixation, Hauteur: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | Largeur: 8.5 mm, Profondeur: 8.5 mm, Matériau de base: Acier, |
| Qté. | 1 ST | zingué, à revêtement de zinc galvanique et passivé, argent |

Matériel de montage



Intégration, extension et individualisation - les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation Les accessoires système complètement structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement les boîtiers aux exigences spécifiques de chaque application.

Kits de matériaux de fixation

Des kits de matériaux de fixation sont disponibles pour l'installation facile et rapide de supports de plaque signalétique, de supports documents et de capots anti-pluie.

Le kit de fixation de plaquettes – SD est nécessaire pour installer un ID plastique (Trafolyte) ou une plaque signalétique. À l'aide de ce kit, vous pouvez monter l'ID ou la plaque signalétique directement sur le couvercle du boîtier. Le kit de fixation de plaquettes a spécialement été développé pour cet usage. Seul ce kit de fixation est en mesure de garantir qu'il ne se produira aucune fuite sur le boîtier et que la plaque ne s'endommagera pas.

Le kit de fixation universel – TPSD a été développé pour garantir un montage sûr et rapide des supports de plaque signalétique, des capots anti-pluie et des supports documents, par exemple. L'utilisation de ce kit de fixation permet de minimiser, voire d'éliminer, le risque de fuites.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | FKSC M6X8 D9/SW3 | Version |
| Référence | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Vis de fixation, Matériau de base: Acier |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Qté. | 50 ST | |

KTB QL 353515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Gland plates without earthing studs



Intégration, extension et individualisation :
Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation
Les accessoires système constamment structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.
Plaques de presse-étoupes
Plaques de presse-étoupes en deux épaisseurs pour le remplacement facile de plaques de presse-étoupes pré-équipées sur place.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | KTB GP XX3515V AB S4 3MM | Version |
| Référence | 8000112998 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 344 |
| GTIN (EAN) | 4099986799400 | mm, Largeur: 117 mm, Profondeur: 3 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, supérieur, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 |
| Qté. | 1 ST | (316L), électropoli, argent |

Gland plates with earthing studs



Intégration, extension et individualisation :
Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation
Les accessoires système constamment structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.
Plaques de presse-étoupes
Plaques de presse-étoupes en deux épaisseurs pour le remplacement facile de plaques de presse-étoupes pré-équipées sur place.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | KTB GP XX3515 AB S4 PE | Version |
| Référence | 8000114900 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 344 |
| GTIN (EAN) | 4099986797406 | mm, Largeur: 117 mm, Profondeur: 3 mm, Plaques presse-étoupes: supérieur, inférieur, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 |
| Qté. | 1 ST | (316L), électropoli, argent |

Plaques presse-étoupes en acier inox - 6 mm



Intégration, extension et individualisation :
Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation
Les accessoires système constamment structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.
Plaques de presse-étoupes
Plaques de presse-étoupes en deux épaisseurs pour le remplacement facile de plaques de presse-étoupes pré-équipées sur place.

KTB QL 353515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Informations générales de commande**

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | KTB GP XX3515 AB S4 6MM | Version |
| Référence | 8000114154 | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 344 |
| GTIN (EAN) | 4099986797161 | mm, Largeur: 117 mm, Profondeur: 6 mm, Plaques presse-étoupes: supérieur, inférieur, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent |
| Qté. | 1 ST | |

Gland plates without earthing studs

Intégration, extension et individualisation :
 Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation
 Les accessoires système constamment structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.
 Plaques de presse-étoupes
 Plaques de presse-étoupes en deux épaisseurs pour le remplacement facile de plaques de presse-étoupes pré-équipées sur place.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Type | KTB GP 35XX15 CD S4 3MM | Version |
| Référence | 8000112999 | |
| GTIN (EAN) | 4099986799417 | |
| Qté. | 1 ST | |

Gland plates with earthing studs

Intégration, extension et individualisation :
 Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation
 Les accessoires système constamment structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.
 Plaques de presse-étoupes
 Plaques de presse-étoupes en deux épaisseurs pour le remplacement facile de plaques de presse-étoupes pré-équipées sur place.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Type | KTB GP 35XX15 CD S4 PE | Version |
| Référence | 8000114901 | |
| GTIN (EAN) | 4099986797420 | |
| Qté. | 1 ST | |

KTB QL 353515 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Plaques presse-étoupes en acier inox - 6 mm**

Intégration, extension et individualisation :
Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation
Les accessoires système constamment structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.
Plaques de presse-étoupes
Plaques de presse-étoupes en deux épaisseurs pour le remplacement facile de plaques de presse-étoupes pré-équipées sur place.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| Type | KTB GP 35XX15 CD S4 6MM | Version |
| Référence | 8000114155 | |
| GTIN (EAN) | 4099986797178 | |
| Qté. | 1 ST | |