

CB 1000/12,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.

- Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
- Conforme CEI 62275: 2006
- Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

Informations générales de commande

Version	Colliers de serrage, 12.5 x 1000 mm, Polyamide 66, 1080 N
Référence	7940006085
Type	CB 1000/12,5 BK
GTIN (EAN)	4032248520343
Qté.	500 Pièce

CB 1000/12,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E317499

Dimensions et poids

Profondeur	1 mm	Profondeur (pouces)	0.0394 inch
Hauteur	1000 mm	Hauteur (pouces)	39.37 inch
Largeur	12.5 mm	Largeur (pouces)	0.4921 inch
Poids net	24.3 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Matériel d'installation

Résistant aux UV	Non	Réouvrable	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max.	85 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Halogène	Non
Diamètre de câble, max.	302 mm	Matériau de base	Polyamide 66
Tenue à la traction	1080 N	Diamètre de faisceau, max	302 mm
Tenue à la traction (force de la livre)	243 lbf	Diamètre faisceau, min	40 mm

Note importante

Informations sur le produit

Nombre de sachets d'emballage en boîte (pièces) : 10
 Nombre d'articles en sachet d'emballage (pièces) : 50
 Une unité de livraison correspond à une quantité de boîtes, et seuls des multiples de l'unité de livraison peuvent être commandés.

Fiche de données

CB 1000/12,5 BK

Dessins

