


**PV CUXI07TXUXDXAXWXRXWW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Raccordement des centrales photovoltaïques grâce à des communications industrielles fiables et sûres.

Weidmüller a associé sa vaste expérience des projets photovoltaïques et de la communication industrielle pour créer cette gamme de boîtiers de communication PV. Pour ce portfolio, nous avons développé 2 gammes de produit différentes :

- La famille « Premium » est notre produit le plus robuste. Conçu pour offrir une technique de raccordement constante grâce à son système de puissance Backup. Il vous offre ainsi fiabilité et performance dans une solution unique.
- La nouvelle famille « Lite » vous offre la même technique de raccordement de signaux sur site que la version « Premium », mais dans une version plus compacte.

**Informations générales de commande**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version             | Photovoltaïque, Boîtier confectionné, Module de communication, 230 V AC, Protection contre la foudre et la surtension I, Protection surtension de type 2, basse tension, Composants de contrôle, Surveillance de tension, Surveillance de seuil, Boîtier de communication, RJ45 |
| Référence           | <a href="#">8000111623</a>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type                | PV CUXI07TXUXDXAXWXRXWW                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN)          | 4099986678910                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Qté.                | 1 Pièce                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Statut de livraison | Supprimé                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## PV CUXI07TXUXDXAXWXRWW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

|            |        |                     |              |
|------------|--------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 180 mm | Profondeur (pouces) | 7.0866 inch  |
| Hauteur    | 270 mm | Hauteur (pouces)    | 10.6299 inch |
| Largeur    | 360 mm | Largeur (pouces)    | 14.1732 inch |
| Poids net  | 4890 g |                     |              |

## Températures

Température ambiante -20 °C...50 °C

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c, 7a, 7cl                          |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | d33ac1e5-d9b3-45a8-b552-8b15f2a45207 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003857    | ETIM 9.0    | EC003857    |
| ETIM 10.0   | EC003857    | ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |             |             |

## Entrées DC

|                  |   |                             |   |
|------------------|---|-----------------------------|---|
| Nombre d'entrées | 7 | Nombre d'entrées de conduit | 3 |
|------------------|---|-----------------------------|---|

## Propriétés électriques DC

|                  |                        |                                                                |                                                      |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tension nominale | 230 V                  | Protection surtension côté AC                                  | PU I 1+1 LCF<br>280V/12,5kA, sans contact auxiliaire |
| Mise à la terre  | Directement sur le VPU | Protection surtension EIA côté RS485 (surveillance de branche) | Non                                                  |

## Surveillance de branche DC

|                          |                                                                                                                                    |                         |     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| Fonction de surveillance | Interrupteur administrable Ethernet industriel avec ports RJ45, Raccordement entre les appareils de terrain au SCADA par le RS-485 | Surveillance de tension | Oui |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|

## Dessins

