

FPL 7G2.5C/Q8MW/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pour un raccordement rapide et pratique des appareils décentralisés de commande de moteurs, utilisez les câbles de raccordement confectionnés FieldPower® avec des connecteurs enfichables HQ selon CEI 23570 (DESINA).

Informations générales de commande

Version	FieldPower®, Câble, Boîtier métallique, Nombre de conducteurs: 4, Ölflex Classic 110 CY 7G2.5 ou similaire, PVC, Complément: 2.5 mm ² , 3 m
Référence	8000011751
Type	FPL 7G2.5C/Q8MW/3
GTIN (EAN)	4050118190434
Qté.	1 Pièce

FPL 7G2.5C/Q8MW/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Longueur	7.5 mm	Longueur (pouces)	0.2953 inch
Diamètre	8.9 mm	Poids net	1349 g

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
Température limite	-40 °C ... 80 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

Classifications

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

Dessins

Pin assignments

	Pin	Conductor	Assignment
8 = nc	1	1	U
7 = V	2	-	-
5 = nc	3	3	W
6 = BR	4	4	Brake
4 = BR	5	-	-
3 = W	6	5	Brake
2 = nc	7	2	V
1 = U	8	-	-
PE	PE	gr./yell.	PE