



Pour un raccordement rapide et pratique des appareils décentralisés de commande de moteurs, utilisez les câbles de raccordement confectionnés FieldPower® avec des connecteurs enfichables HQ selon CEI 23570 (DESINA).

### Informations générales de commande

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Référence  | 8000011753                         |
| Type       | <a href="#">FPL 7G2.5C/Q8MW/10</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118238280                      |
| Qté.       | 1 Pièce                            |

## FPL 7G2.5C/Q8MW/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|          |        |                   |             |
|----------|--------|-------------------|-------------|
| Longueur | 7.5 mm | Longueur (pouces) | 0.2953 inch |
| Diamètre | 8.9 mm | Poids net         | 3885 g      |

## Températures

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement |
| Température limite      | -40 °C ... 80 °C              |

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption                                                                                               |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                                                                                                    |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP                                   | edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c                                                                                  |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |

## Dessins

### Pin assignments

|        | Pin | Conductor | Assignment |
|--------|-----|-----------|------------|
| 8 = nc | 1   | 1         | U          |
| 7 = V  | 2   | -         | -          |
| 5 = nc | 3   | 3         | W          |
| 6 = BR | 4   | 4         | Brake      |
| 4 = BR | 5   | -         | -          |
| 3 = W  | 6   | 5         | Brake      |
| 2 = nc | 7   | 2         | V          |
| 1 = U  | 8   | -         | -          |
| PE     | PE  | gr./yell. | PE         |