# Fiche de données

## TS15X5 ST K4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Rail profilé, TS 15, Largeur: 64 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé |
| Référence | 8000037609 |
| Type | TS15X5 ST K4 |
| GTIN (EAN) | 4050118682489 |
| Qté. | 20 Pièce |

# Fiche de données

## TS15X5 ST K4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 5.5 mm | Profondeur (pouces) | 0.2165 inch |
| Hauteur | 15 mm | Hauteur (pouces) | 0.5906 inch |
| Largeur | 64 mm | Largeur (pouces) | 2.5197 inch |
| Poids net | 11.9 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résistance du matériau | 1 mm | Normes | DIN EN 60715 |
| Surface | zingué, chromé | Matériau de base | Acier |

### Caractéristiques générales accessoires

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résistance du matériau | 1 mm | Surface | zingué, chromé |
| Matériau de base | Acier | | |