

KTB GP 50XX20V CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Intégration, extension et individualisation :

Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation

Les accessoires système constamment structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.

Plaques de presse-étoupes

Plaques de presse-étoupes en deux épaisseurs pour le remplacement facile de plaques de presse-étoupes pré-équipées sur place.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Référence | 8000114890 |
| Type | KTB GP 50XX20V CD S4 PE |
| GTIN (EAN) | 4099986797284 |
| Qté. | 1 Pièce |

KTB GP 50XX20V CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|----------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 3 mm | Profondeur (pouces) | 0.1181 inch |
| Hauteur | 452 mm | Hauteur (pouces) | 17.7952 inch |
| Largeur | 167 mm | Largeur (pouces) | 6.5748 inch |
| Poids net | 1807.4 g | | |

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000211 | ETIM 9.0 | EC000211 |
| ETIM 10.0 | EC000211 | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 | | |

Boîtier de mise à la terre

Plaque de presse-étoupes de mise à la terre boulon de mise à la terre en acier spécial M6 x 10 soudé

Caractéristiques générales

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|
| Résistance du matériau | 3 mm | Instruction de montage | Montage par vis |
| Surface | électropoli | Matériau de base | Acier inoxydable 1.4404 (316L) |
| Fixation de montage | vissé | Classe de protection (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Plaques presse-étoupes | gauche, droite | Plaque de presse-étoupes | Oui |
| Domaines d'utilisation : | Zones explosibles, Industrie des processus | | |

Caractéristiques générales accessoires

| | | | |
|------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Résistance du matériau | 3 mm | Diamètre du trou d'implantation (D) | 7 mm |
| Surface | électropoli | Matériau de base | Acier inoxydable 1.4404 (316L) |