# Fiche de données

## KTB GP XX3515 AB S4 PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Intégration, extension et individualisation :
Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation
Les accessoires système constamment structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.
Plaques de presse-étoupes
Plaques de presse-étoupes en deux épaisseurs pour le remplacement facile de plaques de presse-étoupes pré-équipées sur place.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Klippon TB (Terminal Box), Plaque presse-étoupes, droit, Hauteur: 344 mm, Largeur: 117 mm, Profondeur: 3 mm, Plaques presse-étoupes: supérieur, inférieur, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent |
| Référence | 8000114900 |
| Type | KTB GP XX3515 AB S4 PE |
| GTIN (EAN) | 4099986797406 |
| Qté. | 1 Pièce |

# Fiche de données

## KTB GP XX3515 AB S4 PE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| Agréments | CE |
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 3 mm | Profondeur (pouces) | 0.1181 inch |
| Hauteur | 344 mm | Hauteur (pouces) | 13.5433 inch |
| Largeur | 117 mm | Largeur (pouces) | 4.6063 inch |
| Poids net | 957.4 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000211 | ETIM 9.0 | EC000211 |
| ETIM 10.0 | EC000211 | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 | | |

### Boîtier de mise à la terre

| | |
|---|---|
| Plaque de presse-étoupes de mise à la terre | boulon de mise à la terre en acier spécial M6 x 10 soudé |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résistance du matériau | 3 mm | Instruction de montage | Montage par vis |
| Surface | électropoli | Matériau de base | Acier inoxydable 1.4404 (316L) |
| Fixation de montage | vissé | Classe de protection (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Plaques presse-étoupes | supérieur, inférieur | Plaque de presse-étoupes | Oui |
| Domaines d'utilisation : | Industrie des processus | | |

### Caractéristiques générales accessoires

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résistance du matériau | 3 mm | Diamètre du trou d'implantation (D) | 7 mm |
| Surface | électropoli | Matériau de base | Acier inoxydable 1.4404 (316L) |