Fiche de données

KTB MOPL 6262 S2N H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Abbildung ähnlich

Intégration, extension et individualisation :
Les compléments adaptés à chaque cas d'utilisation
Les accessoires système structurés de la nouvelle série de boîtiers Klippon® TB permettent d'adapter facilement le boîtier aux exigences spécifiques de chaque application.
Plaques de montage
Plaques de montage avec et sans perçages, pour la fixation longitudinale et transversale de rails profilés ou de composants directement sur la plaque de montage.

Informations générales de commande

Version	Klippon TB (Terminal Box), Plaque de montage, Hauteur: 565 mm, Largeur: 559 mm, Profondeur: 12 mm, Matériau de base: Acier inox 1.4301 (304), non traité, argent
Référence	8000115908
Type	KTB MOPL 6262 S2N H
GTIN (EAN)	4099986782976
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

KTB MOPL 6262 S2N H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	12 mm	Profondeur (pouces)	0.4724 inch
Hauteur	565 mm	Hauteur (pouces)	22.2441 inch
Largeur	559 mm	Largeur (pouces)	22.0078 inch
Cote de fixation hauteur	267.5 mm	Cote de fixation largeur	264.5 mm
Poids net	4045 g		

Températures

Température de fonctionnement	

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Caractéristiques générales

Epaisseur du matériau de la bride	3 mm	Epaisseur du matériau du coffret	1.5 mm
Résistance du matériau	1.5 mm	Instruction de montage	Plaque de montage
Surface	non traité	Degré de protection	avec le boîtier correspondant
Matériau de base	Acier inox 1.4301 (304)		

Caractéristiques générales accessoires

Résistance du matériau	1.5 mm	Surface	non traité
Matériau de base	Acier inox 1.4301 (304)	Cote de fixation largeur	264.5 mm
Cote de fixation hauteur	267.5 mm		