

KEBIHS202015S2N0 AL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les nouvelles séries de boîtiers Klippon® EBi ont été spécialement conçues pour l'utilisation dans des environnements industriels. Elles répondent de manière fiable à toutes les exigences d'utilisation dans des environnements difficiles et se caractérisent par des caractéristiques de puissance attrayantes. Les boîtiers en acier inox rentables permettent un calcul très économique et conviennent également aux projets à budget limité. En plus de Klippon® EBi pour les applications industrielles, il y a Klippon® EBx pour les zones dangereuses. Des boîtiers avec homologations cULus sont disponibles sur demande.

Informations générales de commande

Version	Klippon EBi HS (Essential Box industriel - Vis articulées), Systèmes de boîtiers, Hauteur: 200 mm, Largeur: 200 mm, Profondeur: 150 mm, Matériau de base: Acier inox 1.4301 (304), non traité, argent
Référence	8000090342
Type	KEBIHS202015S2N0 AL
GTIN (EAN)	4064675855460
Qté.	1 Pièce

KEBIHS202015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	150 mm	Profondeur (pouces)	5.9055 inch
Hauteur	200 mm	Hauteur (pouces)	7.874 inch
Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7.874 inch
Poids net	2765.56 g		

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Caractéristiques générales

Epaisseur du matériau du couvercle	1.5 mm	Epaisseur du matériau du coffret	1.5 mm
Résistance du matériau	1.5 mm	Silicone	Non
Température de fonctionnement , max.	85 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Fixation du couvercle	Vis hexagonale M5 avec une fente et 10 mm de cote sur plat + charnière	Surface	non traité
Tenue aux chocs	10 J version standard	Degré de protection	IP66
Matériau de base	Acier inox 1.4301 (304)	Matériau du joint	Chloroprène
Fixation du coffret	Installation à travers la paroi arrière du coffret	Remarque : degré de protection	La protection IP n'est accordée qu'après montage sur paroi en utilisant les rondelles d'étanchéité jointes.
Plaque de presse-étoupes	Non	Couvercle	Oui

Equipement horizontal

Number of DIN rails and terminals (10 mm², horizontal)	1x4	Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal)	1x3
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)	1x10	Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal)	1x2
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)	1x8	Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)	1x6

KEBIHS202015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Equipement vertical

Number of DIN rails and terminals (10 mm², vertical) 1x13Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical) 1x26Number of DIN rails and terminals (4 mm², vertical) 1x21Number of DIN rails and terminals (16 mm², vertical) 1x10Number of DIN rails and terminals (35 mm², vertical) 1x7Number of DIN rails and terminals (6 mm², vertical) 1x16

Numéros de certificat du boîtier

Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD) DE PS2650 220428 001ISS01

Presse-étoupes droite

M25 6

M40 2

M20 8

M16 15

M32 6

M12 28

Presse-étoupes gauche

M12 28

M32 6

M20 8

M16 15

M25 6

M40 2

Presse-étoupes haut / bas

M20 8

M40 2

M25 3

M12 18

M32 2

M16 10

KEBIHS202015S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

