

KEBIHS404020S2N0 AL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les nouvelles séries de boîtiers Klippon® EBi ont été spécialement conçues pour l'utilisation dans des environnements industriels. Elles répondent de manière fiable à toutes les exigences d'utilisation dans des environnements difficiles et se caractérisent par des caractéristiques de puissance attrayantes. Les boîtiers en acier inox rentables permettent un calcul très économique et conviennent également aux projets à budget limité. En plus de Klippon® EBi pour les applications industrielles, il y a Klippon® EBx pour les zones dangereuses. Des boîtiers avec homologations cULus sont disponibles sur demande.

Informations générales de commande

Version	Klippon EBi HS (Essential Box industriel - Vis articulées), Systèmes de boîtiers, Hauteur: 400 mm, Largeur: 400 mm, Profondeur: 200 mm, Matériau de base: Acier inox 1.4301 (304), non traité, argent
Référence	8000090346
Type	KEBIHS404020S2N0 AL
GTIN (EAN)	4064675855606
Qté.	1 Pièce

KEBIHS404020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	200 mm	Profondeur (pouces)	7.874 inch
Hauteur	400 mm	Hauteur (pouces)	15.748 inch
Largeur	400 mm	Largeur (pouces)	15.748 inch
Poids net	8421.99 g		

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Caractéristiques générales

Epaisseur du matériau du couvercle	1.5 mm	Epaisseur du matériau du coffret	1.5 mm
Résistance du matériau	1.5 mm	Silicone	Non
Température de fonctionnement , max.	85 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Fixation du couvercle	Vis hexagonale M5 avec une fente et 10 mm de cote sur plat + charnière	Surface	non traité
Tenue aux chocs	10 J version standard	Degré de protection	IP66
Matériau de base	Acier inox 1.4301 (304)	Matériau du joint	Chloroprène
Fixation du coffret	Installation à travers la paroi arrière du coffret	Remarque : degré de protection	La protection IP n'est accordée qu'après montage sur paroi en utilisant les rondelles d'étanchéité jointes.
Plaque de presse-étoupes	Non	Couvercle	Oui

Equipement horizontal

Number of DIN rails and terminals (10 mm², horizontal)	2x30	Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal)	2x24
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)	3x59	Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal)	1x11
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)	3x49	Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)	2x37

KEBIHS404020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Equipement vertical

Number of DIN rails and terminals (10 mm ² , vertical)	2x30	Number of DIN rails and terminals (16 mm ² , vertical)	2x24
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm ² , vertical)	3x59	Number of DIN rails and terminals (35 mm ² , vertical)	1x18
Number of DIN rails and terminals (4 mm ² , vertical)	3x49	Number of DIN rails and terminals (6 mm ² , vertical)	2x37

Numéros de certificat du boîtier

Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)	DE PS2650 220428 001ISS01
---	------------------------------

Presse-étoupes droite

M25	24	M63	3
M16	65	M40	10
M50	4	M32	21
M20	40	M12	96

Presse-étoupes gauche

M63	3	M12	96
M50	4	M16	65
M32	21	M25	24
M20	40	M40	10

Presse-étoupes haut / bas

M20	30	M12	80
M63	3	M40	10
M32	12	M25	24
M50	4	M16	48

KEBIHS404020S2N0 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

