
# Fiche de données

## HDC KIT HE-QT 06.101 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Les kits HDC sont des jeux de pièces standardisés qui permettent d'assembler des connecteurs enfichables complets.
Les kits HDC se composent en règle générale d'un insert mâle, d'un insert femelle, d'un boîtier de connecteur, d'une embase encastrée et d'un presse-étoupe. Weidmüller vous propose un assortiment de combinaisons de connecteurs courants avec des filetages d'entrée de câbles PG ou métriques.
Avec le raccordement SNAP IN, la zone de raccordement du conducteur est déjà ouverte et il suffit d'y insérer le conducteur dénudé. Dans la position finale, le mécanisme de serrage breveté se referme automatiquement.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Référence | 8000134354 |
| Type | HDC KIT HE-QT 06.101 M |
| GTIN (EAN) | 4099987015493 |
| Qté. | 1 Pièce |

# Fiche de données

## HDC KIT HE-QT 06.101 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| Agréments | CE |

### Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| Poids net | 338 g |

### Températures

| | |
|---|---|
| Température limite | -40 °C ... 100 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076 |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Surface | Électrolaque | Degré de protection | IP65 |
| Série | HE | | |

### Version

| | | | |
|---|---|---|---|
| Presse-étoupes, nombre | 1 | Taille des entrées de câbles | M 20 |
| Nombre d'entrées de câble vers le haut | 1 | Nombre d'entrées de câble latéralement | 0 |
| Type de raccordement | SNAP IN | Version système de fermeture | Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure |
| Taille de construction | 3 | Joint | NBR |
| BG | 3 | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre de pôles | 6 | Type de raccordement PE | Raccordement vissé |
| Taille de construction | 3 | Matériau de base | Aluminium injecté |
| Série | HE | Tension nominale (DIN EN 61984) | 500 V |
| Courant nominal (DIN EN 61984) | 24 A | BG | 3 |

### Version

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cote de lame fendue (raccordement vissé) | SD 0,6 x 3,5 | Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 16 |
| Longueur de dénudage, raccordement nominal | 10 mm | Type de raccordement | SNAP IN |

# Fiche de données

## HDC KIT HE-QT 06.101 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille de construction | 3 | Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 20 |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 2.5 mm² | Section de raccordement du conducteur, min. | 1 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, souple, max. | 2.5 mm² | Section de raccordement du conducteur, max. | 2.5 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 1 mm² | Surface | Électrolaque |
| Matériau de base | Aluminium injecté | BG | 3 |

# HDC KIT HE-QT 06.101 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### SPB



Nous proposons différents accessoires pour nos inserts.
Ainsi que des codages pour les inserts.

### Informations générales de commande

| | | |
|---|---|---|
| Type | SPB-M 3 | Version |
| Référence | 1203600000 | Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Tige de blocage |
| GTIN (EAN) | 4008190120047 | |
| Qté. | 100 ST | |