

**KEBIQL303015S2N1 AL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les nouvelles séries de boîtiers Klippon® EBi ont été spécialement conçues pour l'utilisation dans des environnements industriels. Elles répondent de manière fiable à toutes les exigences d'utilisation dans des environnements difficiles et se caractérisent par des caractéristiques de puissance attrayantes. Les boîtiers en acier inox rentables permettent un calcul très économique et conviennent également aux projets à budget limité. En plus de Klippon® EBi pour les applications industrielles, il y a Klippon® EBx pour les zones dangereuses. Des boîtiers avec homologations cULus sont disponibles sur demande.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Systèmes de boîtiers, Hauteur: 300 mm, Largeur: 300 mm, Profondeur: 150 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, Matériau de base: Acier inox 1.4301 (304), non traité, argent |
| Référence  | <a href="#">8000090363</a>                                                                                                                                                                                                             |
| Type       | KEBIQL303015S2N1 AL                                                                                                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4064675855767                                                                                                                                                                                                                          |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                                                                                                                                                                |

## KEBIQL303015S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

|            |           |                     |             |
|------------|-----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 150 mm    | Profondeur (pouces) | 5.9055 inch |
| Hauteur    | 300 mm    | Hauteur (pouces)    | 11.811 inch |
| Largeur    | 300 mm    | Largeur (pouces)    | 11.811 inch |
| Poids net  | 5487.18 g |                     |             |

## Températures

Température de fonctionnement -40 °C...85 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000261    | ETIM 9.0    | EC000261    |
| ETIM 10.0   | EC000261    | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                      |                                                                                                             |                                      |                                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Epaisseur du matériau du couvercle   | 1.5 mm                                                                                                      | Epaisseur du matériau de la bride    | 3 mm                                               |
| Epaisseur du matériau du coffret     | 1.5 mm                                                                                                      | Résistance du matériau               | 1.5 mm                                             |
| Silicone                             | Non                                                                                                         | Température de fonctionnement , max. | 85 °C                                              |
| Température de fonctionnement , min. | -40 °C                                                                                                      | Fixation du couvercle                | Attache quart de tour avec panneton double         |
| Surface                              | non traité                                                                                                  | Tenue aux chocs                      | 10 J version standard                              |
| Degré de protection                  | IP66                                                                                                        | Matériau de base                     | Acier inox 1.4301 (304)                            |
| Matériau du joint                    | Chloroprène                                                                                                 | Fixation du coffret                  | Installation à travers la paroi arrière du coffret |
| Remarque : degré de protection       | La protection IP n'est accordée qu'après montage sur paroi en utilisant les rondelles d'étanchéité jointes. | Plaques presse-étoupes               | inférieur                                          |
| Plaque de presse-étoupes             | Oui                                                                                                         | Couvercle                            | Oui                                                |

## Equipement horizontal

|                                                         |      |                                                        |      |
|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|
| Number of DIN rails and terminals (10 mm², horizontal)  | 1x20 | Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal) | 1x16 |
| Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal) | 2x40 | Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal) | 1x12 |
| Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)   | 2x33 | Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)  | 2x25 |

## KEBIQL303015S2N1 AL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Equipement vertical

Number of DIN rails and terminals (10 1x20  
mm<sup>2</sup>, vertical)Number of DIN rails and terminals (2.5 2x40  
mm<sup>2</sup>, vertical)Number of DIN rails and terminals (4 2x33  
mm<sup>2</sup>, vertical)Number of DIN rails and terminals (16 1x15  
mm<sup>2</sup>, vertical)Number of DIN rails and terminals (35 1x12  
mm<sup>2</sup>, vertical)Number of DIN rails and terminals (6 2x25  
mm<sup>2</sup>, vertical)

## Numéros de certificat du boîtier

Numéro de déclaration de conformité DE PS2650 220428  
(DoC LVD) 001ISS01

## Presse-étoupes droite

M25

12

M40

4

M20

14

M16

27

M32

10

M12

48

## Presse-étoupes gauche

M12

48

M32

10

M20

14

M16

27

M25

12

M40

4

## Presse-étoupes haut / bas

M20

14

M40

3

M25

6

M12

33

M32

4

M16

18

**KEBIQL303015S2N1 AL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Dessins

