

TS35X7.5 ST 382 K79 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Rail profilé, TS 35 x 7.5, Largeur: 382 mm, sans perçage longitudinal, avec perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Référence | 8000135667 |
| Type | TS35X7.5 ST 382 K79 HOR |
| GTIN (EAN) | 4099987089937 |
| Qté. | 1 Pièce |

TS35X7.5 ST 382 K79 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 7.5 mm | Profondeur (pouces) | 0.2953 inch |
| Hauteur | 35 mm | Hauteur (pouces) | 1.378 inch |
| Largeur | 382 mm | Largeur (pouces) | 15.0393 inch |
| Longueur | 382 mm | Longueur (pouces) | 15.0393 inch |
| Poids net | 130.9 g | | |

Températures

Température de fonctionnement

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|------------------------|--------------|------------------------|--|
| Résistance du matériau | 1 mm | Instruction de montage | Montage direct |
| Normes | DIN EN 60715 | Surface | à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Matériau de base | Acier | Cote de tampon | 6,3 x 20 mm |

Caractéristiques générales accessoires

| | | | |
|------------------------|-------|----------------|--|
| Résistance du matériau | 1 mm | Surface | à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Matériau de base | Acier | Cote de tampon | 6,3 x 20 mm |