
Fiche de données

HDC KIT HE-QT 24.130

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les kits HDC sont des jeux de pièces standardisés qui permettent d'assembler des connecteurs enfichables complets.
Les kits HDC se composent en règle générale d'un insert mâle, d'un insert femelle, d'un boîtier de connecteur, d'une embase encastrée et d'un presse-étoupe. Weidmüller vous propose un assortiment de combinaisons de connecteurs courants avec des filetages d'entrée de câbles PG ou métriques.
Avec le raccordement SNAP IN, la zone de raccordement du conducteur est déjà ouverte et il suffit d'y insérer le conducteur dénudé. Dans la position finale, le mécanisme de serrage breveté se referme automatiquement.

Informations générales de commande

Référence	8000151878
Type	HDC KIT HE-QT 24.130
GTIN (EAN)	4099987263139
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

HDC KIT HE-QT 24.130

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	

Dimensions et poids

Poids net	800 g

Températures

Température limite	-40 °C ... 100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Classifications

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Caractéristiques générales

Matériau de base du boîtier	Aluminium injecté	Surface	Électrolaque
Degré de protection	IP65	Série	HE
Boîtiers CEM	Non	Matériau de l'élément de verrouillage	Acier inoxydable

Version

Presse-étoupes, nombre	1	Taille des entrées de câbles	PG 21
Nombre d'entrées de câble vers le haut	0	Nombre d'entrées de câble latéralement	1
Type de raccordement	SNAP IN	Version système de fermeture	Verrouillage latéral sur la partie inférieure
Taille de construction	8	Joint	NBR
BG	8		

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	24	Type de raccordement PE	Raccordement vissé
Taille de construction	8	Matériau de base	Aluminium injecté
Série	HE	Tension nominale (DIN EN 61984)	500 V
Courant nominal (DIN EN 61984)	16 A	BG	8

Version

Cote de lame fendue (raccordement vissé)	SD 0,6 x 3,5	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 16
Longueur de dénudage, raccordement nominal	10 mm	Type de raccordement	SNAP IN

Fiche de données

HDC KIT HE-QT 24.130

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Taille de construction	8	Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 20
Section de raccordement du conducteur, max.	2.5 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	1 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.	2.5 mm²	Section de raccordement du conducteur, souple, min.	1 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.	2.5 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	1 mm²
Surface	Électrolaque	Matériau de base	Aluminium injecté
BG	8		

HDC KIT HE-QT 24.130

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

SPB



Nous proposons différents accessoires pour nos inserts.
Ainsi que des codages pour les inserts.

Informations générales de commande

Type	SPB-M 3	Version
Référence	1203600000	Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Tige de blocage
GTIN (EAN)	4008190120047	
Qté.	100 ST	