Fiche de données

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La solution MiBridge.
Les adaptateurs avant avec câbles préconfectionnés assurent une migration sûre des anciennes cartes API vers d'autres systèmes API/DCS ou les modules u-remote de Weidmüller.

Informations générales de commande

Référence	8000182746
Type	FAD S7400 SL48 R
GTIN (EAN)	4069165006919
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

FAD S7400 SL48 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	25.06 mm	Profondeur (pouces)	0.9866 inch
Hauteur	285 mm	Hauteur (pouces)	11.2204 inch
Largeur	24.7 mm	Largeur (pouces)	0.9724 inch
Poids net	76 g		

Températures

Température de stockage	-40...70 °C	Température de fonctionnement	-40...70 °C
Humidité à la température de fonctionnement	95 %, pas de condensation		

Classifications

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Caractéristiques nominales

Tension de fonctionnement	230 V	Courant par canal, max.	5 A
Corriente nominal total	60 A		

Coordination de l'isolation (EN 60664-1)

Tension d'isolation nominale	300 V	Catégorie de surtension	II
Contrôle de la tension d'impulsion (1,2 / 50 µs) (standard 4)	2.5 kV		