# Fiche de données

## TS35X15 ST 282 K79 VER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



Figure similaire

Série Klippon® K, accessoires

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Rail profilé, TS 35 x 15, Largeur: 282 mm, sans perçage longitudinal, avec perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Référence | 8000135670 |
| Type | TS35X15 ST 282 K79 VER |
| GTIN (EAN) | 4099987090063 |
| Qté. | 1 Pièce |
| Statut de livraison | Supprimé |

# Fiche de données

## TS35X15 ST 282 K79 VER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 15 mm | Profondeur (pouces) | 0.5906 inch |
| Hauteur | 35 mm | Hauteur (pouces) | 1.378 inch |
| Largeur | 282 mm | Largeur (pouces) | 11.1023 inch |
| Longueur | 282 mm | Longueur (pouces) | 11.1023 inch |
| Poids net | 198.44 g | | |

### Températures

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ETIM 10.0 | EC001285 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résistance du matériau | 1.5 mm | Instruction de montage | Montage direct |
| Normes | selon EN 60715 | Surface | à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Matériau de base | Acier | Cote de tampon | 6,3 x 20 mm |

### Caractéristiques générales accessoires

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résistance du matériau | 1.5 mm | Surface | à revêtement de zinc galvanique et passivé |
| Matériau de base | Acier | Cote de tampon | 6,3 x 20 mm |