


CVM PLC 100 CABTITE PSU 24V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Le boîtier CVM pour mesure de tension différentielle à pôle unique est confectionné selon les descriptions des performances clients et peut être installé rapidement et facilement sur site à l'aide de nos solutions Plug & Play. D'autres services d'ingénierie de Weidmüller favorisent la réalisation sûre et complète du projet. La durée de vie d'un empilement d'électrolyse est cruciale pour le niveau d'efficacité économique de la production d'hydrogène. En surveillant la tension différentielle des cellules individuelles, notre boîtier CVM contribue de manière décisive à augmenter le niveau d'efficacité du système. Le système est surveillé grâce à l'analyse des données et l'utilisateur peut visualiser l'état technique à tout moment, et le boîtier CVM peut être utilisé pour identifier les écarts et planifier le service et la maintenance avec la prévention.

Informations générales de commande

Version	Systèmes de boîtiers, AutomationController, Hauteur: 400 mm, Largeur: 600 mm, Profondeur: 132 mm, Matériau de base: PC-ABS, non traité, Gris clair
Référence	8000142794
Type	CVM PLC 100 CABTITE PSU 24V
GTIN (EAN)	4099987105651
Qté.	1 Pièce

CVM PLC 100 CABTITE PSU 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensions et poids

Profondeur	132 mm	Profondeur (pouces)	5.1968 inch
Hauteur	400 mm	Hauteur (pouces)	15.748 inch
Largeur	600 mm	Largeur (pouces)	23.622 inch
Poids net	8788.49 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...60 °C	Humidité	De 10% à 95%, sans condensation, selon DIN EN 61131-2
-------------------------------	----------------	----------	---

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8

Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-02-04
ECLASS 15.0	27-19-02-04		

Données nominales selon CEI

Courant nominal, nombre de pôles max. 10 A (Tu = 20 °C)	Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	500 V
--	--	-------

Caractéristiques des matériaux

Matériau isolant	PC	Groupe de matériaux isolants	II
Surface	non traité	Matériau de base	PC-ABS

Caractéristiques générales

Couleur	Gris clair	Degré de protection	IP66
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7035		

Propriétés d'assemblage

Blindage	Non	Montage sur rail profilé	TS 35
Version du boîtier	Isolant de protection, plastique	Juxtaposable	Oui, sans écart
Montage direct possible	Oui		

Options de personnalisation

Possibilité de découpes spécifiques aux clients	Oui	Possibilité d'étiquetage spécifique au client	Oui
---	-----	---	-----

CVM PLC 100 CABTITE PSU 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Propriétés du boîtier**

Repérage intégrable	Oui	Découpe en vue de la préparation d'un port fonctionnel intégrée	Oui
Courant permanent dans le connexion transversale	100 mA	Connexion transversale	Non
Nombre de niveaux de raccordement	100	Nombre de pôles	100

Conducteurs connectables

Couple de serrage, min.	0.8 Nm	Couple de serrage, max.	0.8 Nm
-------------------------	--------	-------------------------	--------

Caractéristiques standard

Version	AutomationController
---------	----------------------