

PV SUNCOVER 30/30/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Protection solaire
Référence	8000143251
Type	PV SUNCOVER 30/30/13
GTIN (EAN)	4099987111904
Qté.	1 Pièce

PV SUNCOVER 30/30/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	136.5 mm	Profondeur (pouces)	5.374 inch
Hauteur	324.5 mm	Hauteur (pouces)	12.7756 inch
Largeur	341 mm	Largeur (pouces)	13.4252 inch
Poids net	3000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

Matériel

Matériau de base Acier inoxydable

Dessins



PV SUNCOVER 30/30/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Coffrets de raccordement générateur CC avec fusibles



Les boîtiers de raccordement du générateur PV Next pour les onduleurs avec 1 à 12 pisteurs MPP sont utilisés pour protéger le côté DC d'un système photovoltaïque. Les boîtiers de raccordement du générateur protègent l'onduleur contre les surtensions et sont donc conformes à la directive européenne CLC/TS 5 1643-32. En outre, ces produits offrent la possibilité de protéger le système contre les courants inversés et la possibilité de combiner des lignes pour économiser les câbles pendant la construction.

Informations générales de commande

Type	PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1...	Version	
Référence	2925830000		Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 1 MPP,
GTIN (EAN)	4099986642058		3 entrées / 3 sorties par MPP, Protection surtension I / II, Avec porte-
Qté.	1 ST		fusible, MC4-Evo 2