

PV SUNCOVER 30/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Protection solaire
Référence	8000143255
Type	PV SUNCOVER 30/60/13
GTIN (EAN)	4099987111942
Qté.	1 Pièce

PV SUNCOVER 30/60/13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	136.3 mm	Profondeur (pouces)	5.3661 inch
Hauteur	324.5 mm	Hauteur (pouces)	12.7756 inch
Largeur	641 mm	Largeur (pouces)	25.2362 inch
Poids net	5400 g		

Classifications

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		

Matériel

Matériau de base Acier inoxydable

Dessins



PV SUNCOVER 30/60/13**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Coffrets de raccordement générateur CC avec fusibles**

Les boîtiers de raccordement du générateur PV Next pour les onduleurs avec 1 à 12 pisteurs MPP sont utilisés pour protéger le côté DC d'un système photovoltaïque. Les boîtiers de raccordement du générateur protègent l'onduleur contre les surtensions et sont donc conformes à la directive européenne CLC/TS 51643-32. En outre, ces produits offrent la possibilité de protéger le système contre les courants inversés et la possibilité de combiner des lignes pour économiser les câbles pendant la construction.

Informations générales de commande

Type	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1...	Version
Référence	2925840000	Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1100 V, 2 MPP,
GTIN (EAN)	4099986642065	3 entrées / 3 sorties par MPP, Protection surtension I / II, Avec porte-
Qté.	1 ST	fusible, MC4-Evo 2