

MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Adaptateurs pour la migration - Siemens 505.

Les adaptateurs avant avec câbles préconfectionnés assurent une migration sûre des cartes Siemens 505 vers d'autres systèmes API/DCS ou les modules u-remote de Weidmüller.

Informations générales de commande

Référence	8000149536
Type	MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI
GTIN (EAN)	4099987229371
Qté.	ST

MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Profondeur	53.68 mm	Profondeur (pouces)	2.1134 inch
Hauteur	179.66 mm	Hauteur (pouces)	7.0732 inch
Largeur	20 mm	Largeur (pouces)	0.7874 inch
Poids net	0.05 g		

Températures

Température de stockage	-20...70 °C	Température de fonctionnement	-20...50 °C
-------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Données de raccordement

Nombre de pôles (côté commande)	24 pôles	Raccordement côté installation	Siemens 505-B2550 connector (2x BL 5.00mm family)
---------------------------------	----------	--------------------------------	---

Classifications

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Caractéristiques nominales UL

Température de stockage UL, max.	70 °C	Température de fonctionnement UL, min.	-20 °C
Température de fonctionnement UL, max.	50 °C	Température de stockage UL, min.	-20 °C
Courant nominal I _{max}	40 A	Tension nominale UN	250 V

Caractéristiques de raccordement

Raccordement côté installation	Siemens 505-B2550 connector (2x BL 5.00mm family)	Raccordement vers l'API	Nouveau bloc de jonction API ou câblé
Nombre de pôles (côté installation)	24 P		

Caractéristiques nominales

Tension de fonctionnement	250 V	Courant maximal par canal	7.4 A
Corriente nominal total	40 A		

Coordination de l'isolation (EN50178)

Tension nominale	300 V	Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2	Contrôle de la tension d'impulsion	2.5 kV
Tension d'essai d'isolation AC	1.8 kV		

MBGE ADPT, 901B2550 24POLE ISO AI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

