Fiche de données

HDC KIT HE-QT 10.111

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Les kits HDC sont des jeux de pièces standardisés qui permettent d'assembler des connecteurs enfichables complets.
Les kits HDC se composent en règle générale d'un insert mâle, d'un insert femelle, d'un boîtier de connecteur, d'une embase encastrée et d'un presse-étoupe. Weidmüller vous propose un assortiment de combinaisons de connecteurs courants avec des filetages d'entrée de câbles PG ou métriques.
Avec le raccordement SNAP IN, la zone de raccordement du conducteur est déjà ouverte et il suffit d'y insérer le conducteur dénudé. Dans la position finale, le mécanisme de serrage breveté se referme automatiquement.

Informations générales de commande

Version	RockStar® Connecteurs industriels étanches, Kit, HE, Taille de construction: 4, SNAP IN, 500 V, 16 A, Aluminium injecté
Référence	8000151875
Type	HDC KIT HE-QT 10.111
GTIN (EAN)	4099987263108
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

HDC KIT HE-QT 10.111

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Poids net	440.8 g

Températures

Température limite	-40 °C ... 100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Classifications

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Caractéristiques générales

Surface	Électrolaque	Degré de protection	IP65
Série	HE		

Version

Presse-étoupes, nombre	1	Taille des entrées de câbles	PG 16
Nombre d'entrées de câble vers le haut	1	Nombre d'entrées de câble latéralement	0
Type de raccordement	SNAP IN	Version système de fermeture	Verrouillage latéral sur la partie inférieure
Taille de construction	4	Joint	NBR
Couleur (RAL)	RAL 7035	BG	4

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	10	Type de raccordement PE	Raccordement vissé
Taille de construction	4	Matériau de base	Aluminium injecté
Série	HE	Tension nominale (DIN EN 61984)	500 V
Courant nominal (DIN EN 61984)	16 A	BG	4

Version

Cote de lame fendue (raccordement vissé)	SD 0,6 x 3,5	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 16
Longueur de dénudage (raccordement nominal)	10 mm	Type de raccordement	SNAP IN

Fiche de données

HDC KIT HE-QT 10.111

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Taille de construction	4	Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 20
Section de raccordement du conducteur, max.	2.5 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	1 mm²
Section de raccordement du conducteur, à brins semi-rigides fins, max.	2.5 mm²	Section de raccordement du conducteur, souple, min.	1 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.	2.5 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	1 mm²
Surface	Électrolaque	Matériau de base	Aluminium injecté
BG	4		

HDC KIT HE-QT 10.111

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

SPB



Nous proposons différents accessoires pour nos inserts.
Ainsi que des codages pour les inserts.

Informations générales de commande

Type	SPB-M 3	Version
Référence	1203600000	Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Tige de blocage
GTIN (EAN)	4008190120047	
Qté.	100 ST	