

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

La solution MiBridge. Adaptateurs pour la migration - Siemens 505-4232A, 4332 ou AUGAT 739-0018 PLC. Les adaptateurs de façade avec câbles pré-confectionnés permettent une migration sûre des cartes 505-4332A vers d'autres systèmes API ou vers les modules U-REMOTE de Weidmüller.

Informations générales de commande

Référence	8000163031
Type	MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB
GTIN (EAN)	4099987606400
Qté.	ST

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Profondeur	64.17 mm	Profondeur (pouces)	2.5264 inch
Hauteur	179.66 mm	Hauteur (pouces)	7.0732 inch
Largeur	20 mm	Largeur (pouces)	0.7874 inch
Poids net	9999 g		

Températures

Température de stockage	-20...70 °C	Température de fonctionnement	-20...50 °C
-------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Données de raccordement

Nombre de pôles (côté commande)	40 pôles	Raccordement côté installation	AUGAT 739-0018 PLC 40 pole connector
---------------------------------	----------	--------------------------------	--------------------------------------

Classifications

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Caractéristiques nominales UL

Température de stockage UL, max.	70 °C	Température de fonctionnement UL, min.	-20 °C
Température de fonctionnement UL, max.	50 °C	Température de stockage UL, min.	-20 °C
Courant nominal I _{max}	40 A	Tension nominale UN	250 V

Caractéristiques de raccordement

Raccordement côté installation	AUGAT 739-0018 PLC 40 pole connector	Raccordement vers l'API	Nouveau bloc de jonction API ou câblé
Nombre de pôles (côté installation)	40 P		

Caractéristiques nominales

Tension de fonctionnement	250 V	Courant maximal par canal	3.96 A
Corriente nominal total	40 A		

Coordination de l'isolation (EN50178)


Tension nominale	300 V	Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2	Contrôle de la tension d'impulsion	2.5 kV
Tension d'essai d'isolation AC	1.8 kV		

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com



Terminal	Assignment
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...