

WOS2 24VUC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	WAVESERIES, Relais statique, Tension nominale: 24 V UC $\pm 10\%$, Tension de commutation nominale: 19,2 V DC ... 24 V DC ... 28,8 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement vissé
Référence	8275190000
Type	WOS2 24VUC
GTIN (EAN)	4032248025589
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Disponible jusqu'à	2014-12-31T00:00:00+01:00
Produit de remplacement	TOPH 24VDC 5-48VDC10A

WOS2 24VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



UL File Number Search

[Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus)

E141197

Dimensions et poids

Profondeur	112.4 mm	Profondeur (pouces)	4.4252 inch
Hauteur	92.4 mm	Hauteur (pouces)	3.6378 inch
Largeur	22.5 mm	Largeur (pouces)	0.8858 inch
Poids net	111 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-25 °C...50
Humidité	40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation		

Probabilité d'échec

MTTF	1662 a
------	--------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		

Données de mesure UL

Certificat N° (cURus)	E141197
-----------------------	---------

Côté commande

Tension nominale	24 V UC ±10 %	Puissance nominale	0,39 VA / 0,32 W
------------------	---------------	--------------------	------------------

Côté charge

Tension de commutation nominale	19.2 V DC ... 24 V DC ... 28.8 V DC	Courant permanent	5 A
Courant de commutation nominal	5 A	Retard à la mise s. tension	ca. 8 ms
Retard à la coupure	2.5 ms	Protégé contre les courts-circuits	Oui/ max. 96 h
Indicateur d'état côté charge	LED verte	Interrupteur de protection côté terminal	Varistor, Protection contre inversions de polarité
Type de contact	1 NO contact (MOS-FET)		

WOS2 24VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Caractéristiques générales**

Barrette de liaison équipée	TS 35	Couleur	beige
-----------------------------	-------	---------	-------

Coordination de l'isolation

Tension nominale	300 V	Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	III	Lignes d'air et de fuite côté commande - ≥ 5.5 mm côté charge	
Tension de tenue au choc	6 kV	Degré de protection	IP20

Informations supplémentaires sur les agréments / standards

Normes	UL508	Certificat N° (CSA)	200039-1127511
Certificat N° (cURus)	E141197		

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement vissé	Sections de raccordement, raccordement nominal	1.5 mm ²
Plage de serrage, min.	0.5 mm ²	Plage de serrage, max.	2.5 mm ²



WOS2 24VUC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Schéma



Schaltsymbol

WOS2 24VUC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Vierge**

Les repères WS sont particulièrement adaptés aux connecteurs de la série W. Grâce à leur compatibilité, ils peuvent également être utilisés avec la série I et la série Z. Les larges surfaces de marquage permettent d'imprimer de longues chaînes de caractères ou sur plusieurs lignes.

Les repères WS sont parfaits pour de longues chaînes de caractères personnalisées. Grâce au format MultiCard qui a fait ses preuves, l'impression avec PrintJet CONNECT ou Plotter est possible.

- Montage en bande ou individuellement
 - Repères au format MultiCard éprouvé
- Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	WS 10/5 MC NE WS	Version
Référence	1635000000	WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190261948	Allen-Bradley, blanc
Qté.	720 ST	