

POS-4P M12 PG13,5 300 MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

Informations générales de commande

Version	Connecteur à encastrer, M12, Mâle, droit, Nombre de pôles: 4
Référence	8425910000
Type	POS-4P M12 PG13,5 300 MM
GTIN (EAN)	4008190996826
Qté.	1 Pièce

POS-4P M12 PG13,5 300 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	66 g
-----------	------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Classifications

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble	0.3 m	Couleur de la gaine	argent
Section du conducteur	1.5 mm ²	Blindé	Non
Halogène	Non	Isolation	non disponible
Matériau de la gaine	CuZn, nickelé	Codage couleur	brun, bleu, noir
Nombre de pôles	4		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	4	Codage	Codage A
Surface du contact	doré	LED	Non
Matériau de base du boîtier	CuZn, nickelé	Tension nominale	250 V
Courant nominal	4 A	Degré de protection	IP67
Presse-étoupe	PG 13,5	Plage de températures du coffret	-40 ... +85 °C

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	4	Longueur du câble	0.3 m
Codage	Codage A	Filetage du raccordement	M12
Surface du contact	doré	Couleur de la gaine	argent
Section du conducteur	1.5 mm ²	Matériau de base du boîtier	CuZn, nickelé
Tension nominale	250 V	Courant nominal	4 A
Degré de protection	IP67	Presse-étoupe	PG 13,5
Matériau de base	Cu Zn	Tenue au feu	V2
Raccordement 1	M12	Raccordement 2	Flying wires
Matériau de la gaine	CuZn, nickelé	Plage de températures du coffret	-40 ... +85 °C
Diamètre extérieur du conducteur	-		

POS-4P M12 PG13,5 300 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins





Schéma des pôles