

KLIPPON K7 MOPL 1635 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Série Klippon® K, accessoires

Informations générales de commande

Version	Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, droit, Hauteur: 144 mm, Largeur: 330 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, zingué, argent
Référence	8000188279
Type	KLIPPON K7 MOPL 1635 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062380
Qté.	1 Pièce

KLIPPON K7 MOPL 1635 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	1.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0591 inch
Hauteur	144 mm	Hauteur (pouces)	5.6693 inch
Largeur	330 mm	Largeur (pouces)	12.9921 inch
Poids net	526.78 g		

Températures

Température de fonctionnement

Classifications

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Caractéristiques générales

Résistance du matériau	1.5 mm	Instruction de montage	Plaque de montage
Surface	zingué	Matériau de base	Tôle d'acier
Domaines d'utilisation :	Technique du bâtiment, Zones explosibles, Industrie des processus, Transports		

Caractéristiques générales accessoires

Résistance du matériau	1.5 mm	Diamètre du trou d'implantation (D)	7 mm
Surface	zingué	Matériau de base	Tôle d'acier

Numéros de certificat du boîtier

Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)	DE PS2410 160412 001ISS03
---	------------------------------