


POK COPL 081606 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le boîtier Klippon® POK est fabriqué à partir d'un polyester de haute qualité renforcé de fibres de verre et est idéal pour les applications et les environnements où la résistance à la corrosion, la résistance aux chocs et un indice de protection IP élevé sont exigés.

Caractéristiques principales de la vaste gamme de produits :

- Disponible en 17 tailles
- Deux finitions standard (couleurs) : gris (similaire au RAL 7001 pour l'usage industriel) et noir (similaire au RAL 9011 pour les environnements difficiles, Ex)
- Couverture avec vis en acier inox, à tête cruciforme / à fente
- Joint moulé en silicone ou chloroprène
- Perçages de fixation à l'extérieur de la zone d'étanchéité pour assurer une protection élevée contre les infiltrations IP66
- Essai de résistance aux chocs jusqu'à 7 joules
- Montage directement sur le boîtier ou par le biais d'une plaque de maintien interne
- Montage directement sur paroi possible grâce à perçages de fixation ou pieds de montage
- Filetages pour la fixation de rails profilés et de plaques de montage
- Classe incendie jusqu'à E60 en fonction de la configuration
- Weidmüller est en mesure de fabriquer et fournir ce boîtier en fonction des spécifications du client - équipé

de toutes les bornes et de tous les presse-étoupes nécessaires.

Informations générales de commande

Version	Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de mise à la terre, avec mise à la terre fonctionnelle, Hauteur: 36.57 mm, Largeur: 180.11 mm, Profondeur: 0.75 mm, Matériau de base: Tôle d'acier plaquée zinc, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Référence	8000191931
Type	POK COPL 081606 MSZN
GTIN (EAN)	4069165099430
Qté.	5 Pièce

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	0.75 mm	Profondeur (pouces)	0.0295 inch
Hauteur	36.57 mm	Hauteur (pouces)	1.4398 inch
Largeur	180.11 mm	Largeur (pouces)	7.0909 inch
Poids net	33.3 g		

Températures

Température de fonctionnement

Classifications

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		

Caractéristiques générales

Surface	à revêtement de zinc galvanique et passivé	Matériau de base	Tôle d'acier plaquée zinc
---------	--	------------------	---------------------------