

## PV SUNCOVER 30/56/21


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Version    | Photovoltaïque, Protection solaire |
| Référence  | <a href="#">8000196680</a>         |
| Type       | PV SUNCOVER 30/56/21               |
| GTIN (EAN) | 4069165146783                      |
| Qté.       | 1 Pièce                            |

## PV SUNCOVER 30/56/21

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

|            |          |                     |              |
|------------|----------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 213.3 mm | Profondeur (pouces) | 8.3976 inch  |
| Hauteur    | 326.5 mm | Hauteur (pouces)    | 12.8543 inch |
| Largeur    | 599 mm   | Largeur (pouces)    | 23.5826 inch |
| Poids net  | 6000 g   |                     |              |


## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000744    | ETIM 9.0    | EC000744    |
| ETIM 10.0   | EC000744    | ECLASS 14.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-24-05 |             |             |

## Matériel

Matériau de base Acier inoxydable

**Dessins**



## PV SUNCOVER 30/56/21

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Coffrets de raccordement générateur CC sans fusibles



Les boîtiers de raccordement du générateur PV Next pour les onduleurs avec 1 à 12 pisteurs MPP sont utilisés pour protéger le côté DC d'un système photovoltaïque. Les boîtiers de raccordement du générateur protègent l'onduleur contre les surtensions et sont donc conformes à la directive européenne CLC/TS 51643-32. En outre, ces produits offrent la possibilité de protéger le système contre les courants inversés et la possibilité de combiner des lignes pour économiser les câbles pendant la construction.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type       | PVN1M3I9SXFV100TXPX10      | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">2683130000</a> | Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1000 V, 3 MPP,      |
| GTIN (EAN) | 4050118699876              | 3 entrées / 3 sorties par MPP, Protection surtension I / II, Presse- |
| Qté.       | 1 ST                       | étoupe                                                               |
| Type       | PVN1M3I9SXFV101TXPX10      | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">2683190000</a> | Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1000 V, 3 MPP,      |
| GTIN (EAN) | 4050118700220              | 3 entrées / 3 sorties par MPP, Protection surtension I / II, WM4C    |
| Qté.       | 1 ST                       |                                                                      |
| Type       | PVN1M3I9SXFV200TXPX10      | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">2683330000</a> | Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1000 V, 3 MPP,      |
| GTIN (EAN) | 4050118700152              | 3 entrées / 3 sorties par MPP, Protection contre la foudre et la     |
| Qté.       | 1 ST                       | surtension II, Presse-étoupe                                         |
| Type       | PVN1M6I4SXFV100TXPX10      | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">2737630000</a> | Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1000 V, 6 MPP,      |
| GTIN (EAN) | 4050118824902              | 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Presse-  |
| Qté.       | 1 ST                       | étoupe                                                               |
| Type       | PVN1M6I4SXFV101TXPX10      | Version                                                              |
| Référence  | <a href="#">2737620000</a> | Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1000 V, 6 MPP,      |
| GTIN (EAN) | 4050118824896              | 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, WM4C     |
| Qté.       | 1 ST                       |                                                                      |

## Coffrets de raccordement générateur CC avec fusibles



Les boîtiers de raccordement du générateur PV Next pour les onduleurs avec 1 à 12 pisteurs MPP sont utilisés pour protéger le côté DC d'un système photovoltaïque. Les boîtiers de raccordement du générateur protègent l'onduleur contre les surtensions et sont donc conformes à la directive européenne CLC/TS 51643-32. En outre, ces produits offrent la possibilité de protéger le système contre les courants inversés et la possibilité de combiner des lignes pour économiser les câbles pendant la construction.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type       | PVN DC 3IF 30 2MPP SPD1... | Version                                                         |
| Référence  | <a href="#">2683040000</a> | Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1000 V, 2 MPP, |
| GTIN (EAN) | 4050118699715              | 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection   |
| Qté.       | 1 ST                       | surtension I / II, Presse-étoupe                                |

**PV SUNCOVER 30/56/21****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires**

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type       | PVN DC 3IF 30 2MPP SPD1... | Version                                                         |
| Référence  | <a href="#">2683080000</a> | Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1000 V, 2 MPP, |
| GTIN (EAN) | 4050118699913              | 3 entrées / 3 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection   |
| Qté.       | 1 ST                       | surtension I / II, WM4C                                         |
| Type       | PVN DC 6IF 70 1MPP SPD1... | Version                                                         |
| Référence  | <a href="#">2737520000</a> | Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1000 V, 1 MPP, |
| GTIN (EAN) | 4050118004595              | 6 entrées / 6 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection   |
| Qté.       | 1 ST                       | surtension I / II, Presse-étoupe                                |
| Type       | PVN DC 6IF 70 1MPP SPD1... | Version                                                         |
| Référence  | <a href="#">2737440000</a> | Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, PV Next, 1000 V, 1 MPP, |
| GTIN (EAN) | 4032248395545              | 6 entrées / 6 sorties par MPP, Avec porte-fusible, Protection   |
| Qté.       | 1 ST                       | surtension I / II, WM4C                                         |