Fiche de données

MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Adaptateurs pour la migration - SLC500.
Les adaptateurs avant avec câbles préconfectionnés assurent une migration sûre des anciennes cartes SLC500 vers d'autres systèmes API/DCS ou les modules u-remote de Weidmüller.

Informations générales de commande

Référence	8000204320
Type	MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW
GTIN (EAN)	4069165223804
Qté.	ST

Fiche de données

MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	86 mm	Profondeur (pouces)	3.3858 inch
Hauteur	107 mm	Hauteur (pouces)	4.2126 inch
Largeur	34.3 mm	Largeur (pouces)	1.3504 inch
Poids net	1000 g		

Températures

Température de stockage	-20...70 °C	Température de fonctionnement	-20...50 °C

Données de raccordement

Raccordement côté installation	Allen Bradley 18-pole RTB

Classifications

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Caractéristiques nominales UL

Température de stockage UL, max.	70 °C	Température de fonctionnement (UL), min.	-20 °C
Température de fonctionnement (UL), max.	50 °C	Température de stockage UL, min.	-20 °C
Tension nominale UN	250 V		

Caractéristiques de raccordement

Raccordement côté installation	Allen Bradley 18-pole RTB	Raccordement vers l'API	Nouveau bloc de jonction API ou câblé

Caractéristiques nominales

Tension de fonctionnement	250 V	Courant par canal, max.	4.5 A

Coordination de l'isolation (EN50178)

Tension nominale	300 V	Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2	Contrôle de la tension d'impulsion (1,2 / 50 µs) (standard 1)	2.5 kV
Tension d'essai d'isolation (AC) (standard 1)	1.8 kV		