

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Informations générales de commande

Version	Relais statique, Tension nominale: 15 V UC...30 V UC , Tension de commutation nominale: 12...275 V AC, Courant permanent: 4 A, Raccordement enfichable
Référence	8576360000
Type	SSR 24V ACDC/230VAC 4A
GTIN (EAN)	4032248230532
Qté.	15 Pièce

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0.9842 inch
Hauteur	29.2 mm	Hauteur (pouces)	1.1496 inch
Largeur	13 mm	Largeur (pouces)	0.5118 inch
Poids net	16.19 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...50 °C	Température ambiante	-40 °C...50 °C
Température de fonctionnement			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		

Côté commande

Tension nominale	15 V UC...30 V UC	Courant nominal de commande	10 mA DC (±20 %)
Puissance nominale	240 mW	Indicateur d'état	Non

Côté charge

Tension de commutation nominale	12...275 V AC	Courant permanent	4 A
Courant de commutation nominal	4 A	Retard à la mise s. tension	≤ 12 ms
Retard à la coupure	20 ms	Chute de tension à charge max.	≤ 1,1 V
Courant de fuite	<1 mA	Protégé contre les courts-circuits	Non
Type de contact	1 NO contact (Triac (zero-cross switch))		

Caractéristiques générales

Couleur	Bleu clair
---------	------------

Coordination de l'isolation

Tension nominale	300 V	Catégorie de surtension	III
Lignes d'air et de fuite côté commande - > 8 mm		Tension de tenue au choc	4 kV (1,2/50 µs)
côté charge			

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs

Raccordement enfichable