

POS 24VDC/230VAC 4A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Figure similaire

Informations générales de commande

Version	PLUGSERIES, Relais statique, Tension nominale: 15 V DC...30 V DC , Tension de commutation nominale: 12...275 V AC, Courant permanent: 4 A, Raccordement vissé
Référence	8610910000
Type	POS 24VDC/230VAC 4A
GTIN (EAN)	4032248271719
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Supprimé
Dernière date de commande	2017-12-31T00:00:00+01:00
Produit de remplacement	TOS 24VDC 230VAC1A

POS 24VDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	95 mm	Profondeur (pouces)	3.7401 inch
Hauteur	92 mm	Hauteur (pouces)	3.622 inch
Largeur	15.3 mm	Largeur (pouces)	0.6024 inch
Poids net	75.15 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...50 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...50
Humidité	40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation		

Probabilité d'échec

MTTF 316 a

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		

Côté commande

Tension nominale	15 V DC...30 V DC	Courant nominal de commande	15 mA DC (±10 %)
Puissance nominale	360 mW	Indicateur d'état	LED verte
Circuit de protection	Diode de roue libre		

Côté charge

Tension de commutation nominale	12...275 V AC	Courant permanent	4 A
Courant de commutation nominal	4 A	Retard à la mise s. tension	≤ 12 ms
Retard à la coupure	20 ms	Chute de tension à charge max.	≤ 1,1 V
Courant de fuite	< 1 mA	Protégé contre les courts-circuits	Non
Type de contact	1 NO contact (Triac (zero-cross switch))		

Caractéristiques générales

Barrette de liaison équipée	TS 35	Couleur	beige
-----------------------------	-------	---------	-------

POS 24VDC/230VAC 4A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Coordination de l'isolation**


Tension nominale	300 V	Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	III	Lignes d'air et de fuite côté commande - > 8 mm côté charge	
Tension de tenue au choc	4 kV (1,2/50 µs)	Degré de protection	IP20

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement vissé	Longueur de dénudage, raccordement nominal	8 mm
Couple de serrage, max.	0.7 Nm	Sections de raccordement, raccordement nominal	2.5 mm ²
Plage de serrage, min.	0.5 mm ²	Plage de serrage, max.	2.5 mm ²

Dessins

Schéma



POS 24VDC/230VAC 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge



Les repères WS sont particulièrement adaptés aux connecteurs de la série W. Grâce à leur compatibilité, ils peuvent également être utilisés avec la série I et la série Z. Les larges surfaces de marquage permettent d'imprimer de longues chaînes de caractères ou sur plusieurs lignes.

Les repères WS sont parfaits pour de longues chaînes de caractères personnalisées. Grâce au format MultiCard qui a fait ses preuves, l'impression avec PrintJet CONNECT ou Plotter est possible.

- Montage en bande ou individuellement
- Repères au format MultiCard éprouvé Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	WS 15/5 MC NE WS	Version
Référence	1609880000	WS, Terminal marker, 15 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190203504	Allen-Bradley, blanc
Qté.	480 ST	
Type	WS 10/5 MC NE WS	Version
Référence	1635000000	WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Pas en mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190261948	Allen-Bradley, blanc
Qté.	720 ST	

PLUGSERIES

Informations générales de commande

Type	ZQV 2.5N 1/4-2 SW	Version
Référence	1784270000	PLUGSERIES, Connexion transversale
GTIN (EAN)	4032248214679	
Qté.	60 ST	
Type	ZQV 2.5N 1/4-2 BL	Version
Référence	1784290000	PLUGSERIES, Connexion transversale
GTIN (EAN)	4032248216383	
Qté.	60 ST	
Type	ZQV 2.5N 1/4-2 RT	Version
Référence	1784280000	PLUGSERIES, Connexion transversale
GTIN (EAN)	4032248214686	
Qté.	60 ST	

POS 24VDC/230VAC 4A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires**

Type	PLED 24VDC	Version
Référence	8536710000	PLUGSERIES, Module LED, Raccordement enfichable
GTIN (EAN)	4032248171972	
Qté.	20 ST	
Type	PRC HALTEBUEGEL	Version
Référence	8536700000	PLUGSERIES, Clip de maintien
GTIN (EAN)	4032248171965	
Qté.	100 ST	