

RIM 3 6/24VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit




Figure similaire

Informations générales de commande

Version	RIDERSERIES RCL, Module LED, Tension nominale: 6...24 V UC, Raccordement enfichable
Référence	8713750000
Type	RIM 3 6/24VUC GN
GTIN (EAN)	4032248390120
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2026-03-30T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	CXX L 61G

RIM 3 6/24VUC GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E223759

Dimensions et poids

Profondeur	34.5 mm	Profondeur (pouces)	1.3583 inch
Hauteur	9 mm	Hauteur (pouces)	0.3543 inch
Largeur	12.5 mm	Largeur (pouces)	0.4921 inch
Poids net	3 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...70 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Humidité	40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f8197d4-bb8c-4bf4-a0f8-f906b0694c85

Classifications

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Données de mesure UL

Certificat N° (cURus)	E223759
-----------------------	---------

Côté commande

Tension nominale	6...24 V UC	Indicateur d'état	LED verte
------------------	-------------	-------------------	-----------

Caractéristiques générales

Couleur	noir
---------	------

Informations supplémentaires sur les agréments / standards


Normes	UL508	Certificat N° (cURus)	E223759
--------	-------	-----------------------	---------

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement enfichable
--	-------------------------

Dessins

Schéma



Dimensional drawing

