Fiche de données

POS-4P M12 M20 150MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

Informations générales de commande

Version	Connecteur à encastrer, M12, Mâle, droit, Nombre de pôles: 4
Référence	8425930000
Type	POS-4P M12 M20 150MM
GTIN (EAN)	4032248119844
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

POS-4P M12 M20 150MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Poids net	65 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Classifications

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble	0.15 m	Couleur de la gaine	argent
Section du conducteur	1.5 mm²	Blindé	Non
Halogène	Non	Isolation	non disponible
Matériau de la gaine	CuZn, nickelé	Codage couleur	brun, bleu, noir
Nombre de pôles	4		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	4	Codage	Codage A
Surface du contact	doré	LED	Non
Matériau de base du boîtier	CuZn, nickelé	Tension nominale	250 V
Courant nominal	4 A	Degré de protection	IP67
Presse-étoupe	M 20	Plage de températures du coffret	-40 … +85 ° C

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	4	Longueur du câble	0.15 m
Codage	Codage A	Filetage du raccordement	M12
Surface du contact	doré	Couleur de la gaine	argent
Section du conducteur	1.5 mm²	Matériau de base du boîtier	CuZn, nickelé
Tension nominale	250 V	Courant nominal	4 A
Degré de protection	IP67	Presse-étoupe	M 20
Matériau de base	Cu Zn	Tenue au feu	V2
Raccordement 1	M12	Raccordement 2	Flying wires
Matériau de la gaine	CuZn, nickelé	Plage de températures du coffret	-40 … +85 ° C
Diamètre extérieur du conducteur	-		

Fiche de données

POS-4P M12 M20 150MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins




Schéma des pôles