

**IE-S-IP67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Prise de raccordement, version pour connecteurs débrochables SnapIn Var.6 selon CEI 61076-3-106 en plastique

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Prise de raccordement, Prise de raccordement, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 selon IEC 61076-3-106 |
| Référence  | <a href="#">8808370000</a>                                                                                                   |
| Type       | IE-S-IP67                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 403224850595 1                                                                                                               |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                                                      |

## IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Poids net 75.68 g

## Températures

|                         |                               |                |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
| Température de pose     |                               |                |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                            |                                                                |                             |                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur                    | Gris clair                                                     | Diamètre de la gaine, max.  | 9.5 mm                                                                        |
| Diamètre de la gaine, min. | 6 mm                                                           | Matériau de base du boîtier | PA 66, UL 94: V-0                                                             |
| Type de montage            | Montage sur le fond, pour liaisons volantes, Montage sur paroi | Degré de protection         | IP67                                                                          |
| Cycles d'enfichage         | 750                                                            | Composition                 | Prise de raccordement vissable y compris module RJ45 avec coupe et sertissage |
| Circuit                    | EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B                                 |                             |                                                                               |

## Caractéristiques techniques du module RJ45

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Circuit | EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B |
|---------|--------------------------------|

## Normes générales

|                            |            |                     |                        |
|----------------------------|------------|---------------------|------------------------|
| Numéro de certificat (DNV) | TAE00003EW | Norme de connecteur | IEC 61076-3-106 Var. 6 |
|----------------------------|------------|---------------------|------------------------|

## Dessins

### Dessin coté

