

**JPP NPN PNP 24VDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les inverseurs de niveau JPP convertissent les signaux NPN en signaux PNP et réciproquement. Il est ainsi possible d'adapter les différents circuits en présence de manière optimale.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | JACKPAC, Inverseur de niveau NPN-PNP, Tension nominale: 18...24...30 V DC , Tension de commutation nominale: 18...30 V DC, Courant permanent: 0,4 A, M12 mâle/femelle, codage A |
| Référence  | <a href="#">8852350000</a>                                                                                                                                                      |
| Type       | JPP NPN PNP 24VDC                                                                                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248567355                                                                                                                                                                   |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                                                                                                         |

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E141197

## Dimensions et poids

|           |         |                   |             |
|-----------|---------|-------------------|-------------|
| Hauteur   | 14.4 mm | Hauteur (pouces)  | 0.5669 inch |
| Largeur   | 36 mm   | Largeur (pouces)  | 1.4173 inch |
| Longueur  | 83 mm   | Longueur (pouces) | 3.2677 inch |
| Poids net | 48.5 g  |                   |             |

## Températures

|                         |                |                               |              |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Température de stockage | -20 °C...85 °C | Température de fonctionnement | 0 °C...60 °C |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme       |
| REACH SVHC                | Lead 7439-92-1 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001134    | ETIM 9.0    | EC001134    |
| ETIM 10.0   | EC001134    | ECLASS 14.0 | 19-17-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-90-90 |             |             |

## Entrée

|                  |                   |                  |                       |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| Tension nominale | 18...24...30 V DC | Tension nominale | 18 V...24 V...30 V DC |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|

## Côté commande

|                                             |                   |         |                                       |
|---------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| Tension nominale                            | 18...24...30 V DC | Capteur | Capteur à 2 / 3 conducteurs, type NPN |
| Courant d'alimentation pour capteur <200 mA |                   |         |                                       |

## Sortie

|                                 |                 |       |
|---------------------------------|-----------------|-------|
| Courant permanent               | Courant         | 0.4 A |
| Tension de commutation nominale | min.            | 30 V  |
|                                 | Type de tension | DC    |
|                                 | max.            | 18 V  |
| Tension de commutation nominale | 18...30 V DC    |       |
| Courant permanent               | 0,4 A           |       |

## Côté charge

|                                 |              |                                |       |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|-------|
| Tension de commutation nominale | 18...30 V DC | Courant permanent              | 0,4 A |
| Courant de commutation nominal  | 400 mA       | Chute de tension à charge max. | ≤ 1 V |

## JPP NPN PNP 24VDC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Caractéristiques générales

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | gris |
|---------|------|

## Coordination de l'isolation

|                          |       |                         |      |
|--------------------------|-------|-------------------------|------|
| Tension nominale         | 32 V  | Catégorie de surtension | I    |
| Degré de pollution       | 2     | Degré de protection     | IP67 |
| Tension de tenue au choc | 500 V |                         |      |

## Coordination de l'isolation

|                         |      |                          |       |
|-------------------------|------|--------------------------|-------|
| Tension nominale        | 32 V | Degré de pollution       | 2     |
| Catégorie de surtension | I    | Tension de tenue au choc | 500 V |
| Degré de protection     | IP67 |                          |       |

## Informations supplémentaires sur les agréments / standards

|        |                     |                          |         |
|--------|---------------------|--------------------------|---------|
| Normes | DIN EN 50178, UL508 | N° de certificat (cULus) | E141197 |
|--------|---------------------|--------------------------|---------|

## Informations supplémentaires sur les agréments / standards

|        |                     |                          |         |
|--------|---------------------|--------------------------|---------|
| Normes | DIN EN 50178, UL508 | N° de certificat (cULus) | E141197 |
|--------|---------------------|--------------------------|---------|

## Caractéristiques de raccordement

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Technique de raccordement de conducteurs | M12 mâle/femelle, codage A |
|------------------------------------------|----------------------------|

## sortie

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Tension de commutation, max. | 18...30 V DC |
|------------------------------|--------------|

## Ratings IECEx/ATEX/cUL


|                          |         |
|--------------------------|---------|
| N° de certificat (cULus) | E141197 |
|--------------------------|---------|

## Caractéristiques techniques câble


|        |     |                 |   |
|--------|-----|-----------------|---|
| Blindé | Non | Nombre de pôles | 1 |
|--------|-----|-----------------|---|

### Dessins


#### Dessin détaillé



#### Dessin coté



#### Schéma



#### Affectation des broches

