

SSR 24V ACDC/24 VDC 5A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Informations générales de commande**

Version	Relais statique, Tension nominale: 15 V UC...30 V UC , Tension de commutation nominale: 0...30 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable
Référence	8576350000
Type	SSR 24V ACDC/24 VDC 5A
GTIN (EAN)	4032248230525
Qté.	15 Pièce

SSR 24V ACDC/24 VDC 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0.9842 inch
Hauteur	29.2 mm	Hauteur (pouces)	1.1496 inch
Largeur	13 mm	Largeur (pouces)	0.5118 inch
Poids net	16.87 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...50 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...50
-------------------------	----------------	-------------------------------	-------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		

Côté commande

Tension nominale	15 V UC...30 V UC	Courant nominal de commande	9 mA DC (±10 %)
Puissance nominale	220 mW	Indicateur d'état	Non
Fréquence d'entrée	10 Hz		

Côté charge

Tension de commutation nominale	0...30 V DC	Courant permanent	5 A
Courant de commutation nominal	5 A	Retard à la mise s. tension	< 2 ms
Retard à la coupure	< 20 ms	Chute de tension à charge max.	≤ 0,5 V
Courant de fuite	< 1 mA	Protégé contre les courts-circuits	Non
Type de contact	1 NO contact (Bipolar transistor)	fréquence de commutation max. (tensions de commande DC)	10 Hz

Caractéristiques générales

Couleur	Bleu clair
---------	------------

Coordination de l'isolation

Tension nominale	300 V	Catégorie de surtension	III
Lignes d'air et de fuite côté commande - > 8 mm côté charge		Tension de tenue au choc	2,5 kV (1,2/50 µs)

Caractéristiques techniques

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs

Raccordement enfichable