

MAS DC/DC SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



MCZ : la solution compacte

- Le convertisseur de signaux analogiques en format bloc de jonction le plus petit du marché
- Conversion de signaux analogiques sur un faible espace dans l'armoire électrique grâce au module fin de 6 mm de largeur
- Facile à câbler avec des connecteurs transversaux enfichables

Informations générales de commande

Version	MICROSERIES, Isolateur/convertisseur de signaux
Référence	8594810000
Type	MAS DC/DC SELECT
GTIN (EAN)	4032248252442
Qté.	1 Pièce

MAS DC/DC SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E175400

N° de certificat (cULus) E337701

Numéro de certificat (cULusEX) E346097

Dimensions et poids

Profondeur	97.8 mm	Profondeur (pouces)	3.8504 inch
Largeur	6.1 mm	Largeur (pouces)	0.2402 inch
Longueur	88 mm	Longueur (pouces)	3.4646 inch
Poids net	51 g		

Températures

Température de stockage	-20 °C...85 °C	Température de fonctionnement	0 °C...55 °C
Humidité à la température de fonctionnement	0...95 % (sans condensation)		

Probabilité d'échec

SIL selon IEC 61508	Aucun	MTTF	440 a
---------------------	-------	------	-------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4c08c934-ef45-4df2-8269-ccadfff1d702

Classifications

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP20	Tension d'alimentation	24 V DC ± 15 %
Barrette de liaison équipée	TS 35	Consommation de puissance	ca. 0,6 W
Coefficient de température	≤ 150 ppm/K de la valeur finale	Consommation de puissance nominale	1.5 VA

Coordination de l'isolation

Normes CEM	DIN EN 61326	Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2	Isolation galvanique	Triple isolateur
Tension d'isolation entrée et sortie / TS	500 Veff / 1 s	Tension d'isolation entrée et sortie / alimentation	500 Veff / 1 s
Tension d'isolation	500 Veff / 1 s	Tension nominale (texte)	50 V

MAS DC/DC SELECT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Caractéristiques de raccordement**

Type de raccordement	Raccordement vissé	Sections de raccordement, raccordement nominal	2.5 mm ²
Plage de serrage, min.	0.5 mm ²	Plage de serrage, max.	2.5 mm ²

Dessins

Symbole électrique

