

MAZ DC/DC SELECT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MCZ : la solution compacte

- Le convertisseur de signaux analogiques en format bloc de jonction le plus petit du marché
- Conversion de signaux analogiques sur un faible espace dans l'armoire électrique grâce au module fin de 6 mm de largeur
- Facile à câbler avec des connecteurs transversaux enfichables

Informations générales de commande

Version	MICROSERIES, Isolateur/convertisseur de signaux
Référence	8594840000
Type	MAZ DC/DC SELECT
GTIN (EAN)	4032248252473
Qté.	1 Pièce

MAZ DC/DC SELECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E175400
N° de certificat (cULus)	E337701
Numéro de certificat (cULusEX)	E346097

Dimensions et poids

Profondeur	97.8 mm	Profondeur (pouces)	3.8504 inch
Largeur	6.1 mm	Largeur (pouces)	0.2402 inch
Longueur	92 mm	Longueur (pouces)	3.622 inch
Poids net	43 g		

Températures

Température de stockage	-20 °C...85 °C	Température de fonctionnement	0 °C...55 °C
Humidité à la température de fonctionnement	0...95 % (sans condensation)		

Probabilité d'échec

SIL selon IEC 61508	Aucun	MTTF	440 a
---------------------	-------	------	-------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4c08c934-ef45-4df2-8269-ccadfff1d702

Classifications

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

Caractéristiques générales

Précision	< 0,5 % de la valeur finale	Degré de protection	IP20
Tension d'alimentation	24 V DC ± 15 %	Barrette de liaison équipée	TS 35
Consommation de puissance	ca. 0,6 W	Coefficient de température	≤ 150 ppm/K de la valeur finale
Consommation de puissance nominale	1.5 VA		

Coordination de l'isolation

Normes CEM	DIN EN 61326	Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2	Isolation galvanique	Triple isolateur

MAZ DC/DC SELECT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques**Tension d'isolation entrée et sortie / 500 Veff / 1 s
TS

Tension d'isolation 500 Veff / 1 s

Tension d'isolation entrée et sortie / 500 Veff / 1 s
alimentation

Tension nominale (texte) 50 V

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement Raccordement à ressort

Sections de raccordement,
raccordement nominal 1.5 mm²Plage de serrage, min. 0.5 mm²Plage de serrage, max. 2.5 mm²

Dessins

Symbole électrique

