

SRC-I QV P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit**

Connexion transversale pour les prises dans RIDERSERIES RCI.

Informations générales de commande

Version	RIDERSERIES RCI, Connexion transversale
Référence	8870840000
Type	SRC-I QV P
GTIN (EAN)	4032248631681
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2026-06-30T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	CXI CCP 2P BL

SRC-I QV P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Largeur	15.8 mm	Largeur (pouces)	0.622 inch
Poids net	0.9 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température ambiante	-40 °C...85 °C
Température de fonctionnement		Humidité	40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Caractéristiques de la connexion transversale

Courant nominal	12 A	Isolation	Oui
Protection au toucher	Oui	Couleur	blanc
Nombre des blocs de jonction pontés	2	Nombre de pôles	2
Pas en mm (P)	13.00 mm		

Classifications

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Caractéristiques générales

Couleur	blanc
---------	-------


Caractéristiques de raccordement

Pas en mm (P)	13.00 mm
---------------	----------

Dessins


Exemple d'utilisation

How to install cross connection



Brancher les connexions transversales dans les raccordements de câbles

Exemple d'utilisation



Ponts de connexions transversales sur la même connexion de l'embase voisine