

## IE-CT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les boîtiers plastiques et entièrement isolés des testeurs de continuité résistent aux chocs et sont incassables ce qui leur permet d'être parfaitement adaptés à un usage quotidien dans des conditions sévères. La lampe de poche intégrée permet de trouver facilement et en toute sécurité les câbles défectueux. Le test de continuité peut être signalé par un signal lumineux ou sonore.

## Informations générales de commande

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Version    | Testeur de continuité pour câble informatique |
| Référence  | <a href="#">8808420000</a>                    |
| Type       | IE-CT                                         |
| GTIN (EAN) | 4032248506002                                 |
| Qté.       | 1 Pièce                                       |

## IE-CT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |          |                   |             |
|-----------|----------|-------------------|-------------|
| Hauteur   | 36       | Hauteur (pouces)  | 1.4173 inch |
| Largeur   | 70       | Largeur (pouces)  | 2.7559 inch |
| Longueur  | 140 mm   | Longueur (pouces) | 5.5118 inch |
| Poids net | 348.48 g |                   |             |

## Températures

|                               |
|-------------------------------|
| Température de fonctionnement |
|-------------------------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002080    | ETIM 9.0    | EC002080    |
| ETIM 10.0   | EC002080    | ECLASS 14.0 | 27-20-11-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-20-11-08 |             |             |

## Appareils de mesure et de test

|           |                         |           |         |
|-----------|-------------------------|-----------|---------|
| Puissance | Batterie monobloc de 9V | Affichage | digital |
|-----------|-------------------------|-----------|---------|