



Connecteur débrochable SnapIn selon CEI 61076-3-106
Var.6 en plastique avec insert RJ45

Informations générales de commande

Version	Bride de montage, Module RJ45à bride, droit, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Référence	8808440000
Type	IE-XM-RJ45/IDC-IP67
GTIN (EAN)	4032248506026
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	22.39 g
-----------	---------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	IDC
Description de l'article	Module RJ45à bride, droit	Composition	Bride de montage avec cadre de montage et module RJ45-avec déplacement d'isolant couvercle imperdable
Circuit	câblage avec codage couleur selon EIA/TIA T568 A., EIA/TIA T568 B	Couleur	Gris clair
Matériau de base du boîtier	PA 66, UL 94: V-0	Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Surface du contact	Or sur nickel	Type de montage	Armoire de distribution, Distribution box
Blindage	Contact de blindage 360°	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	750		

Normes générales

Numéro de certificat (DNV)	TAE00003EW	Norme de connecteur	IEC 61076-3-106 Var. 6, IEC 60603-7-5
----------------------------	------------	---------------------	---------------------------------------

Propriétés électriques

Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC	Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC
---	----------------	--	----------------

Dessins

Dessin coté

