

SRC-I 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Embases relais pour relais RIDERSERIES RCI

- 1 et 2 contacts inverseurs
- Raccordement vissé et PUSH IN
- Hauteurs standard et basse

Informations générales de commande

Version	RIDERSERIES RCI, Socle relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, Courant permanent: 8 A, Raccordement vissé
Référence	8869490000
Type	SRC-I 2CO
GTIN (EAN)	4032248614448
Qté.	10 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-06-30T00:00:00+02:00
Produit de remplacement	CSLS 2CO

SRC-I 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E223759

Dimensions et poids

Profondeur	61.5 mm	Profondeur (pouces)	2.4213 inch
Hauteur	77 mm	Hauteur (pouces)	3.0315 inch
Largeur	15.8 mm	Largeur (pouces)	0.622 inch
Poids net	39.28 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...70 °C	Température ambiante	-40 °C...70 °C
Température de fonctionnement		Humidité	40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

Données de mesure UL

Certificat N° (cURus)	E223759
-----------------------	---------

Côté charge

Tension de commutation nominale	250 V AC	Courant permanent	8 A @ 2CO; 12 A @ 1CO without bridged output wire connections; 16 A @ 1CO with bridged output wire connections
Tension de commutation AC, max.	250 V	Type de contact	2 CO contact

Caractéristiques générales

Barrette de liaison équipée	TS 35	Couleur	noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Coordination de l'isolation

Tension nominale	250 V	Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	III	Groupe de matériaux isolants	IIIa

SRC-I 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Lignes d'air et de fuite côté commande - ≥ 10 mm
côté charge

Type d'isolation en entrée et en sortie isolation renforcée

Type d'isolation avec les contacts Isolation fonctionnelle
adjacents

Degré de protection IP20

Rigidité de tension côté commande - 5 kVeff / 1 min
côté charge

Rigidité diélectrique des contacts voisins 2,5 kVeff / 1 min.

Rigidité diélectrique des contacts 1 kVeff / 1 min
ouverts

Informations supplémentaires sur les agréments / standards

Certificat N° (CSA)

249409-2295474

Certificat N° (cURus)

E223759

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de Raccordement vissé
conducteurs

Couple de serrage, min. 0.5 Nm

Sections de raccordement, 2.5 mm²
raccordement nominalPlage de serrage, max. 2.5 mm²Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm²
max.Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm²
souple, max.Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm²
souple avec embout DIN 46228/4, max.Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm²
souple, embout (DIN 46228-1), max.Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm²
souple, 2 conducteurs de raccordement,
max.

Pas en mm (P) 5.00 mm

Longueur de dénudage, raccordement 8 mm
nominal

Couple de serrage, max. 0.7 Nm

Plage de serrage, min. 1 mm²Section de raccordement du conducteur, 1 mm²
min.Section de raccordement du conducteur, 1 mm²
souple, min.Section de raccordement du conducteur, 1 mm²
souple avec embout DIN 46228/4, min.Section de raccordement du conducteur, 1 mm²
souple, embout (DIN 46228-1), min.Section de raccordement du conducteur, 1 mm²
souple, 2 conducteurs de raccordement,
min.

Dimension de la lame Taille PZ1

Note importante

Informations sur le produit IP20 sans conducteurs raccordés, avec raccordement à étrier totalement ouvert.


SRC-I 2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins


Graph



* For full continuous current (16 A), the wire terminals 11 with 21, 12 with 22 and 14 with 24 must be bridged with a wire $\geq 1,5 \text{ mm}^2$ at the socket.


Courbe de dérating

Dimensional drawing



Miscellaneous

Snap on socket



Miscellaneous

Unlatching socket

