

## RCI374BB0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Illustration du produit



Figure similaire

Relais individuels au sein du RCI RIDERSERIES

- 1 contact inverseur
- Bobines DC
- Avec LED d'état intégrée, diode de roue libre et bouton de test

## Informations générales de commande

|                         |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                 | RIDERSERIES RCI, Relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, Tension nominale: 110 V DC, Courant permanent: 16 A, Raccordement enfichable, Levier de forçage disponible: Oui |
| Référence               | <a href="#">8870270000</a>                                                                                                                                                       |
| Type                    | RCI374BB0                                                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN)              | 4032248613649                                                                                                                                                                    |
| Qté.                    | 10 Pièce                                                                                                                                                                         |
| Statut de livraison     | Supprimé                                                                                                                                                                         |
| Disponible jusqu'à      | 2024-10-31T00:00:00+01:00                                                                                                                                                        |
| Produit de remplacement | <a href="#">CRI10110T</a>                                                                                                                                                        |

RCI374BB0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 26.7 mm | Profondeur (pouces) | 1.0512 inch |
| Hauteur    | 29 mm   | Hauteur (pouces)    | 1.1417 inch |
| Largeur    | 13 mm   | Largeur (pouces)    | 0.5118 inch |
| Poids net  | 16 g    |                     |             |

## Températures

|                               |                |                      |                                                 |
|-------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Température de stockage       | -40 °C...85 °C | Température ambiante | -40 °C...70 °C                                  |
| Température de fonctionnement |                | Humidité             | 40 °C/93 % d'humidité rel., pas de condensation |

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 7a                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 85ecb834-8971-4667-a012-c65a77e9d726 |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ETIM 10.0   | EC001437    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |             |             |

## Côté commande

|                    |           |                       |                           |
|--------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| Tension nominale   | 110 V DC  | Courant nominal DC    | 4.6 mA                    |
| Puissance nominale | 507 mW    | Résistance de bobine  | 28800 $\Omega$ $\pm$ 12 % |
| Indicateur d'état  | LED verte | Circuit de protection | Diode de roue libre       |

## Côté charge

|                                                 |                                                           |                                              |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tension de commutation nominale                 | 240 V AC                                                  | Courant permanent                            | 16 A                                    |
| Fréquence de commutation max. à charge nominale | 0.1 Hz                                                    | Tension de commutation AC, max.              | 250 V                                   |
| Courant à la mise sous tension                  | 30 A / 4 s                                                | Puissance de commutation AC (résistif), max. | 4000 VA                                 |
| Puissance de commutation DC (résistif), max.    | 384 W @ 24 V                                              | Retard à la mise s. tension                  | $\leq$ 8 ms                             |
| Retard à la coupure                             | $\leq$ 6 ms                                               | Type de contact                              | 1 CO contact (AgNi)                     |
| Durée de vie mécanique                          | Bobine AC 5 x 106 manœuvres, Bobine DC 10 x 106 manœuvres | Puissance min. de commutation                | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |

RCI374BB0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques générales

|                                                 |     |                              |                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levier de forçage disponible                    | Oui | Version du levier de forçage | verrouillable, juste au moment du retrait du cran de verrouillage, BOuton de test momentané |
| Indicateur de position du commutateur mécanique | Oui | Couleur                      | transparent                                                                                 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94             | V-2 |                              |                                                                                             |

### Coordination de l'isolation

|                                                                  |                 |                                                 |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Tension nominale                                                 | 250 V           | Degré de pollution                              | 2                     |
| Catégorie de surtension                                          | III             | Groupe de matériaux isolants                    | IIIa                  |
| Lignes d'air et de fuite côté commande - $\geq 8$ mm côté charge |                 | Rigidité de tension côté commande - côté charge | 5 kVeff / 1min        |
| Rigidité diélectrique des contacts ouverts                       | 1 kVeff / 1 min | Tension de tenue au choc                        | 5 kV (1,2/50 $\mu$ s) |

### Informations supplémentaires sur les agréments / standards


|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Certificat N° (CSA) | 249409-2426937 |
|---------------------|----------------|

### Caractéristiques de raccordement

|                                          |                         |               |         |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------|
| Technique de raccordement de conducteurs | Raccordement enfichable | Pas en mm (P) | 5.00 mm |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------|


## Dessins

### Schéma




Vue des broches par dessous

### Graph




Courbe de charge limite DC Charge résistive

### Graph



Plage de tension de fonctionnement DC


### Graph



Durée de vie électrique Charge résistive 250 V AC


## Dessins

### Dimensional drawing



Dessin détaillé Retrait du cran  
d'encliquetage du bouton de test


### Courbe de dérating



\* For full continuous current (16 A), the wire terminals 11 with 21, 12 with 22 and 14 with 24 must be bridged with a wire  $\geq 1,5 \text{ mm}^2$  at the socket.


Relay in combination with base

### Dimensional drawing



# Dessins

## Miscellaneous



## Clé de codage des modèles

**RCI374BB0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Prises femelles**

Embases relais pour relais RIDERSERIES RCI

- 1 et 2 contacts inverseurs
- Raccordement vissé et PUSH IN
- Hauteurs standard et basse

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type       | SRC-I 2CO                  | Version                                                           |
| Référence  | <a href="#">8869490000</a> | RIDERSERIES RCI, Socle relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, |
| GTIN (EAN) | 4032248614448              | Courant permanent: 8 A, Raccordement vissé                        |
| Qté.       | 10 ST                      |                                                                   |
| Type       | SRC-I 2CO N                | Version                                                           |
| Référence  | <a href="#">8869480000</a> | RIDERSERIES RCI, Socle relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, |
| GTIN (EAN) | 4032248614431              | Courant permanent: 8 A, Raccordement vissé                        |
| Qté.       | 10 ST                      |                                                                   |
| Type       | SRC-I 2CO P                | Version                                                           |
| Référence  | <a href="#">8869500000</a> | RIDERSERIES RCI, Socle relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, |
| GTIN (EAN) | 4032248614455              | Courant permanent: 8 A, PUSH IN                                   |
| Qté.       | 10 ST                      |                                                                   |

**Connexion transversale pour prise avec raccordement PUSH IN**

Connexion transversale pour les prises dans RIDERSERIES RCI.

**Informations générales de commande**

|            |                            |                                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Type       | SRC-I QV P                 | Version                                 |
| Référence  | <a href="#">8870840000</a> | RIDERSERIES RCI, Connexion transversale |
| GTIN (EAN) | 4032248631681              |                                         |
| Qté.       | 10 ST                      |                                         |

RCI374BB0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Connexion transversale pour connecteur femelle avec raccordement à vis

Connexion transversale pour les prises DRI de la série D.



## Informations générales de commande

|            |                            |                                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Type       | SRC-I QV S                 | Version                                 |
| Référence  | <a href="#">1132070000</a> | RIDERSERIES RCI, Connexion transversale |
| GTIN (EAN) | 4032248912087              |                                         |
| Qté.       | 10 ST                      |                                         |

## Étriers de maintien



Étrier de maintien pour les relais de la série RIDERSERIES RCI

- Étrier de maintien en métal et en plastique

## Informations générales de commande

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Type       | SRC-I CLIP HP              | Version                           |
| Référence  | <a href="#">8869510000</a> | RIDERSERIES RCI, Clip de maintien |
| GTIN (EAN) | 4032248614462              |                                   |
| Qté.       | 10 ST                      |                                   |

## RCI374BB0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## composants individuels



Modules de relais avec contacts à guidage forcé  
Avec un niveau de couverture de diagnostic de 99 %, les relais avec contacts à guidage forcé appartiennent aux composants éprouvés de la technique de sécurité. À travers le verrouillage mécanique des contacts entre eux, ils garantissent un état de commutation synchrone sur les deux contacts. Ceci permet de garantir que, en cas de défaut (par exemple en cas de fusion du contact de travail par surcharge), le contact de signalisation conserve le même état de commutation. Le contrôleur (ou le contrôleur de sécurité) détecte le contact d'alerte et compare ensuite les valeurs de consigne et les valeurs réelles. Si une différence est constatée, des mesures peuvent alors être prises pour protéger le matériel et la vie humaine.

- 2 contacts inverseurs avec 6 A, guidés de force selon la norme EN 61810-3 type B
- Un composant éprouvé dans les technologies de sécurité
- Couverture des diagnostics de 99 %

## Informations générales de commande

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Type       | SRC-I CLIP HM RCI          | Version                           |
| Référence  | <a href="#">1132090000</a> | RIDERSERIES RCI, Clip de maintien |
| GTIN (EAN) | 4032248912209              |                                   |
| Qté.       | 20 ST                      |                                   |

## Module de protection



Modules de protection enfichables pour les embases relais RIDERSERIES RCI / RCM, avec fonctions de protection en option.

- En option avec diode de roue libre, varistance de protection, résistance de charge ou filtre RC

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type       | RIM-I 1 6/230V             | Version                                                           |
| Référence  | <a href="#">8869580000</a> | RIDERSERIES, Diode de roue libre, Tension nominale: 6...230 V DC, |
| GTIN (EAN) | 4032248614523              | Raccordement enfichable                                           |
| Qté.       | 10 ST                      |                                                                   |
| Type       | RIM-I 1 R 110/230V         | Version                                                           |
| Référence  | <a href="#">8870830000</a> | RIDERSERIES, Charge, Tension nominale: 110...230 V UC,            |
| GTIN (EAN) | 4032248631674              | Raccordement enfichable                                           |
| Qté.       | 10 ST                      |                                                                   |

## RCI374BB0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## LED / diode de roue libre



Modules de protection enfichables pour les embases relais RIDERSERIES RCI / RCM, avec fonctions de protection en option.

- En option avec LED verte ou rouge
- Avec diode de roue libre
- Pour tension d'alimentation DC

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Type       | RIM-I 2 110/230VDC         | Version                                                   |
| Référence  | <a href="#">8869690000</a> | RIDERSERIES, Module LED avec diode de roue libre, Tension |
| GTIN (EAN) | 4032248614622              | nominale: 110...230 V DC, Raccordement enfichable         |
| Qté.       | 10 ST                      |                                                           |
| Type       | RIM-I 2 110/230VDC GN      | Version                                                   |
| Référence  | <a href="#">8869700000</a> | RIDERSERIES, Module LED avec diode de roue libre, Tension |
| GTIN (EAN) | 4032248614639              | nominale: 110...230 V DC, Raccordement enfichable         |
| Qté.       | 10 ST                      |                                                           |

## LED



Modules de protection enfichables pour les embases relais RIDERSERIES RCI / RCM, avec fonctions de protection en option.

- En option avec LED verte ou rouge
- Pour tension d'alimentation UC

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Type       | RIM-I 3 110/230VUC         | Version                                                    |
| Référence  | <a href="#">8869650000</a> | RIDERSERIES, Module LED, Tension nominale: 110...230 V UC, |
| GTIN (EAN) | 4032248614592              | Raccordement enfichable                                    |
| Qté.       | 10 ST                      |                                                            |
| Type       | RIM-I 3 110/230VUC GN      | Version                                                    |
| Référence  | <a href="#">8869660000</a> | RIDERSERIES, Module LED, Tension nominale: 110...230 V UC, |
| GTIN (EAN) | 4032248614721              | Raccordement enfichable                                    |
| Qté.       | 10 ST                      |                                                            |

## RCI374BB0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Varistance de protection



Modules de protection enfichables pour les embases relais RIDERSERIES RCI / RCM, avec fonctions de protection en option.

- Avec varistance de protection
- Pour tension d'alimentation UC

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type       | RIM-I 4 110VUC VAR         | Version                                                            |
| Référence  | <a href="#">8869730000</a> | RIDERSERIES, Varistance de protection, Tension nominale: 110 V UC, |
| GTIN (EAN) | 4032248606351              | Raccordement enfichable                                            |
| Qté.       | 10 ST                      |                                                                    |

## ESG 6/15



Longue durée de vie garantie : ESG

Les étiquettes multicolores et multi format disposent d'une couche d'adhésif puissant pour garantir le meilleur maintien possible sur la surface support. Le polyester laminé double résulte en un matériau de base très fin mais extrêmement résistant à la déchirure.

Vos avantages avec MultiMark

- Polyester laminé double
- Peut être utilisé avec les équipements de nombreux fabricants
- Repérage d'équipements & appareillages de design habituel

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Type       | ESG 6/15 MM WS             | Version                                                  |
| Référence  | <a href="#">2619940000</a> | ESG, Repérage d'équipements et appareillages, 6 x 15 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118626148              | blanc                                                    |
| Qté.       | 3000 ST                    |                                                          |

## ESG 6/17



Longue durée de vie garantie : ESG

Les étiquettes multicolores et multi format disposent d'une couche d'adhésif puissant pour garantir le meilleur maintien possible sur la surface support. Le polyester laminé double résulte en un matériau de base très fin mais extrêmement résistant à la déchirure.

Vos avantages avec MultiMark

- Polyester laminé double
- Peut être utilisé avec les équipements de nombreux fabricants
- Repérage d'équipements & appareillages de design habituel

RCI374BB0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Type       | ESG 6/17 MM WS             | Version                                                  |
| Référence  | <a href="#">2005100000</a> | ESG, Repérage d'équipements et appareillages, 6 x 17 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118390728              | blanc                                                    |
| Qté.       | 3000 ST                    |                                                          |

## Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Type       | ESG 6/15 SRC-I MC NE WS    | Version                                                  |
| Référence  | <a href="#">2558350000</a> | ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 15 mm, PA |
| GTIN (EAN) | 4050118569063              | 66, Couleur: blanc, Enfichable                           |
| Qté.       | 200 ST                     |                                                          |

## RCI374BB0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Pièces opposées

## Prises femelles



Embases relais pour relais RIDERSERIES RCI

- 1 et 2 contacts inverseurs
- Raccordement vissé et PUSH IN
- Hauteurs standard et basse

## Informations générales de commande

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type       | SRC-I 2CO                  | Version                                                           |
| Référence  | <a href="#">8869490000</a> | RIDERSERIES RCI, Socle relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, |
| GTIN (EAN) | 4032248614448              | Courant permanent: 8 A, Raccordement vissé                        |
| Qté.       | 10 ST                      |                                                                   |
| Type       | SRC-I 2CO N                | Version                                                           |
| Référence  | <a href="#">8869480000</a> | RIDERSERIES RCI, Socle relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, |
| GTIN (EAN) | 4032248614431              | Courant permanent: 8 A, Raccordement vissé                        |
| Qté.       | 10 ST                      |                                                                   |
| Type       | SRC-I 2CO P                | Version                                                           |
| Référence  | <a href="#">8869500000</a> | RIDERSERIES RCI, Socle relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, |
| GTIN (EAN) | 4032248614455              | Courant permanent: 8 A, PUSH IN                                   |
| Qté.       | 10 ST                      |                                                                   |