



Sortie pour rail, version prolongateur RJ45 selon CEI
60603-7-51

Informations générales de commande

Version	Boîtier de prise RJ45 pour rail, Prolongateur, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence	8946920000
Type	IE-TO-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248734801
Qté.	1 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E471884

Dimensions et poids

Poids net 52.1 g

Températures

Température de stockage

Température de fonctionnement

-40 °C...70 °C

Température de pose

Humidité

Humidité relative de 0 à 93 %

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0 EC000313

ETIM 9.0 EC000313

ETIM 10.0 EC000313

ECLASS 14.0 27-44-03-20

ECLASS 15.0 27-44-03-20

Caractéristiques générales

Produit de référence [IE-BI-RJ45-C](#)

Raccordement 1 RJ45

Raccordement 2 RJ45

Composition Raccordement de potentiel commutable entre module / prolongateur et rail de montage

Circuit Prolongateur

Couleur Gris clair

Résistance aux chocs selon IEC 60512-6-3

250 ms-2

Résistance aux vibrations selon IEC 60512-6-4

50 ms-2sinusoïdale (9... 500 Hz)

Humidité Humidité relative de 0 à 93 %

Matériau de base du boîtier PA UL 94 V0, PA 66 UL V0 E63957

Catégorie Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)

Matériau des contacts Acier à ressorts, Ni 1,2 µm

Surface du contact Au ≥ 0,8 µm

Type de montage TS 35

Blindage Oui

Degré de protection

IP20

Cycles d'enchâssage 750 (RJ45)

Normes générales

Norme de connecteur IEC 60603-7-51

N° de certificat (cULus)

E471884

Propriétés électriques

Résistance de contact ≤ 20 mΩ

Rigidité diélectrique, contact - blindage ≥ 1500 V AC/DC

Rigidité diélectrique, contact - contact ≥ 1000 V AC/DC


Résistance d'isolation 500 MΩ

Caractéristiques techniques

Courant admissible à 50 °C	1 A	PoE / PoE+	conforme à la norme IEEE 802.3af
----------------------------	-----	------------	----------------------------------

Dessins

Dessin coté



Dessin

